



摘要

本迁移指南介绍了在 F2838x 和 F28P65x C2000™ MCU 之间迁移时需要考虑的硬件和软件差异。本文档提供了上述两个 MCU 的方框图，直观地展示了二者的异同点，还重点介绍了采用器件比较表中所有可用封装时两种器件的独特功能。为便于在 F2838x 和 F28P65x 器件之间进行应用和硬件迁移，PCB 硬件部分提供了如何使用通用 176 引脚封装进行操作的指南。数字通用输入/输出 (GPIO) 和模拟多路复用比较表展示了两种 MCU 的引脚功能，这为在两种器件之间的迁移提供了有关硬件设计和信号路由的参考。

内容

1 F2838x 和 F28P65x 的特性差异	3
1.1 F2838x 和 F28P65x 特性比较.....	3
2 PCB 硬件更改	6
2.1 PCB 硬件针对 176 引脚 PTP 封装的变更.....	7
2.2 使用现有 176 引脚 F2838x PCB 设计.....	8
2.3 176 引脚 PTP 新型 PCB 设计.....	13
2.4 将 337-BGA ZWT 应用于 256-BGA ZEJ 或 169-BGA NMR.....	15
3 系统特性差异注意事项	21
3.1 F28P65x 的新特性.....	21
3.2 通信模块更改.....	22
3.3 控制模块更改”中重点介绍了这一新特性。.....	23
3.4 模拟模块差异.....	25
3.5 其他器件更改.....	29
3.6 电源管理.....	34
3.7 内存模块更改.....	35
3.8 GPIO 多路复用更改.....	35
3.9 模拟多路复用更改.....	48
4 从 F2838x 到 F28P65x 的应用程序代码迁移	51
4.1 C2000Ware 头文件.....	51
4.2 链接器命令文件.....	51
4.3 C2000Ware 示例.....	51
5 参考文献	51

插图清单

图 1-1. F2838x 和 F28P65x 的重叠功能方框图.....	3
图 2-1. F2838x 和 F28P65x 176 引脚重叠.....	7
图 2-2. JTAG 连接图.....	9
图 2-3. 双路布线技术.....	13

表格清单

表 1-1. F2838x 和 F28P65x 超集器件比较.....	4
表 2-1. F2838x 和 F28P65x 之间的 176 引脚 PTP.....	8
表 2-2. GPIOINENACTRL 寄存器字段说明.....	10
表 2-3. 176-P PTP 图例.....	11
表 2-4. GPIO 编号变化的多路复用器查找表.....	11
表 2-5. 176 引脚 PTP ADCD 资源迁移.....	13
表 2-6. 适用于 F2838x 和 F28P65x 的通用 176 引脚 PTP PCB 设计.....	14

商标

表 2-7. F2838x 和 F28P65x BGA 模拟通道比较.....	15
表 2-8. F2838x 和 F28P65x BGA 数字通道比较.....	16
表 2-9. F2838x 和 F28P65x 引脚汇总.....	20
表 3-1. 通信模块实例.....	22
表 3-2. 控制模块差异.....	23
表 3-3. 模拟模块差异.....	25
表 3-4. Pie 表图例.....	30
表 3-5. Pie 表重叠.....	30
表 3-6. Bootrom 比较表.....	31
表 3-7. 引导选项图例.....	31
表 3-8. 引导加载程序和 GPIO 分配比较.....	31
表 3-9. 引导模式比较.....	32
表 3-10. CLB 和电机控制库.....	33
表 3-11. ERAD 模块差异.....	34
表 3-12. GPIOy 的 AGPIO 配置.....	34
表 3-13. RAM 和闪存存储器更改.....	35
表 3-14. GPIO 多路复用器图例.....	36
表 3-15. GPIO 多路复用器重叠表.....	36
表 3-16. 模拟多路复用器图例.....	48
表 3-17. 模拟多路复用器重叠表.....	48

商标

C2000™ is a trademark of Texas Instruments.

所有商标均为其各自所有者的财产。

1 F2838x 和 F28P65x 的特性差异

176 引脚是 F2838x 和 F28P65x 之间的唯一通用封装。充分考虑本文档中的注意事项后，可以在 F2838x 和 F28P65x 之间进行迁移。

备注

本比较指南重点介绍超集器件：F28388 和 F28P65X。此产品系列中的其他器件型号具有较少的功能支持，如需特定器件型号的详细信息，请参阅特定器件数据表。

1.1 F2838x 和 F28P65x 特性比较

图 1-1 展示了 F2838x 和 F28P65x 的重叠方框图，而下列中展示了 F2838x 和 F28P65x 器件超集器件型号的特性比较。




图 1-1. F2838x 和 F28P65x 的重叠功能方框图

表 1-1. F2838x 和 F28P65x 超集器件比较

特性	F2838x		F28P65x			
	176 引脚 PTP	337 焊球 ZWT	100 引脚 PZP	176 引脚 PTP	169 焊球 NMR	256 焊球 ZEJ
C28x 子系统						
C28x	数量	2	2			
	频率 (MHz)	200	200			
	32 位和 64 位浮点单元 (FPU)	是	是			
	VCRC	是	是			
	TMU - 0 类	是	是			
	C28x 锁步 (LCM)	否	是			
CLA - 2 类	数量	2	1			
	频率 (MHz)	200	200			
C28x 闪存		1MB (512KW)	1.28MB(640KW)			
C28x RAM	专用 RAM	24KB (12KW)	104KB (52KW)			
	本地共享 RAM	64KB (32KW)	64KB (32KW)			
	全局共享 RAM	128KB (64KW)	80KB (40KW)			
	总 RAM	216KB (108KW)	248KB (124KW)			
后台循环冗余校验 (BGCRC) 模块		4 (每个 CPU 和 CLA 1 个)	3 (每个 CPU 和 CLA 1 个)			
可配置逻辑块 (CLB)		8 个逻辑块	6 个逻辑块			
32 位 CPU 计时器		6 个 (每个 CPU 3 个)	6 个 (每个 CPU 3 个)			
6 通道 DMA - 0 类		2 个 (每个 CPU 1 个)	2 个 (每个 CPU 1 个)			
用于片上闪存和 RAM 的双区域代码安全模块 (DCSM)		是	是			
高级加密标准 (AES) 加速器		是 (CM 侧)	是			
嵌入式实时分析和诊断 (ERAD)		是	是			
EMIF	EMIF1 (16 位或 32 位)	1	-	1		
	EMIF2 (16 位)	-	1	-		
外部中断		5	5			
消息 RAM	C28x CPU1、C28x CPU2 和 Cortex-M4 (对于 2838x)	24KB (12KW)	4KB (2KW)			
	C28x CPU 和 CLA	1KB (0.5KW)	0.5KB (0.25KW)			
	DMA 和 CLA	1KB (0.5KW)	0.5KB (0.25KW)			
不可屏蔽中断看门狗 (NMIWD) 计时器		2 个 (每个 CPU 1 个)	2 个 (每个 CPU 1 个)			
看门狗 (WD) 计时器		2 个 (每个 CPU 1 个)	2 个 (每个 CPU 1 个)			
引脚和电源						
内部 3.3V 至 1.2V 稳压器		-	支持			
GPIO	I/O 引脚 (2838x 由 CPU1、CPU2 和 CM 共享)	97	169	49	106	98
	输入 XBAR	是	是			
	输出 XBAR	是	是			
AIO (具有数字输入的模拟)		-	13	14	13	18
AGPIO (具有数字输入和输出的模拟)		-	11	22	21	22
连接管理器 (CM) 子系统						
Arm Cortex-M4 频率 (MHz)		125	-			

表 1-1. F2838x 和 F28P65x 超集器件比较 (continued)

特性	F2838x		F28P65x						
	176 引脚 PTP	337 焊球 ZWT	100 引脚 PZP	176 引脚 PTP	169 焊球 NMR	256 焊球 ZEJ			
Cortex-M4 上的闪存	512KB		-						
Cortex-M4 上的 RAM	96KB		-						
CPU 计时器	3		-						
通用循环冗余校验 (GCRC) 模块	1		-						
用于 Cortex-M4、μ μDMA 和以太网 DMA 的存储器保护单元 (MPU)	3		-						
CM 不可屏蔽中断 (CMNMI) 模块	1		-						
跟踪端口的接口单元 (TPIU)	1		-						
μDMA	1		-						
看门狗 (WD) 计时器	1		-						
C28x 模拟外设									
模数转换器 (ADC) (可配置为 12 位或 16 位)	4 - 内核 : 4 类 ; 包装器 : 3 型		3 - 内核 : 4 类 ; 包装器 : 4 型						
ADC 16 位模式	MSPS	1.1		1.1					
	转换时间 (ns)	915		915					
ADC 12 位模式	MSPS	3.5		3.5					
	转换时间 (ns)	280		280					
ADC 输入通道 (单端模式)		20	24	24	36	34			
ADC 输入通道 (差模)		9	12	11	18	17			
温度传感器		1		1					
比较器子系统 (CMPSS) (每个 CMPSS 都有两个比较器和两个内部 DAC)		8		11					
缓冲数模转换器 (DAC)		3		2					
C28x 控制外设									
eCAP/HRCAP	总输入	7 - 2 类		7 - 3 类					
	具有高分辨率功能的通道	2 (eCAP6 和 eCAP7)		2 (eCAP6 和 eCAP7)					
ePWM/HRPWM	总通道数	32 - 4 类		36 - 5 类					
	具有高分辨率功能的通道	16 (ePWM1-ePWM8)		36 (ePWM1-ePWM18)					
ePWM XBAR		是		是					
eQEP 模块 - 2 类		3		6					
SDFM 通道 - 2 类		8		16					
C28x 通信外设									
快速串行接口 (FSI) RX	8 - 1 类		4 - 2 类						
快速串行接口 (FSI) TX	2 - 1 类		2 - 2 类						
内部集成电路 (I2C)	2 - 0 类		2 - 1 类						
多通道缓冲串行端口 (McBSP) - 1 类	2		-						
电源管理总线 (PMBus) - 0 类	1		1						
本地互连网络 (LIN) - 1 类	-		2						
串行通信接口 (SCI) - 0 类 (UART 兼容)	4		2						
串行外设接口 (SPI) - 2 类	4		4						
控制器局域网 (CAN) 2.0B - 0 类	2		1						
具有灵活数据速率的 CAN (CAN-FD)	1 - 0 类		2 - 2 类						

表 1-1. F2838x 和 F28P65x 超集器件比较 (continued)

特性	F2838x		F28P65x			
	176 引脚 PTP	337 焊球 ZWT	100 引脚 PZP	176 引脚 PTP	169 焊球 NMR	256 焊球 ZEJ
用于控制自动化技术的以太网(EtherCAT)	1	-	1			
通用异步接收器/发送器 (UART)	-	2				
通用串行总线 (USB) - 0 类	1	1				
连接管理器 (CM) 通信外设						
以太网介质访问控制器 (EMAC)	1	-				
CM 内部集成电路 (CM-I2C)	1	-				
同步串行接口 (SSI)	1	-				
CM 通用异步接收器/发送器 (CM-UART)	1	-				
温度和合格认证						
结温 (T _J)	- 40°C 至 150°C					
自然通风温度 (T _A)	- 40°C 至 125°C					
支持 AEC-Q100 认证的封装选项	是	是	是	是	否	有

2 PCB 硬件更改

F2838x 和 F28P65x 器件之间的通用封装为 176 引脚 PTP。可以在现有 F2838x 应用板上插入 176 引脚 F28P65x 器件，本节将介绍如何进行此类迁移以及有关已更改的引脚分配的其他注意事项。[节 2.2](#) 中介绍了即插即用迁移

此部分添加了一个补充主题，即设计适应 F2838x 和 F28P65x 器件的通用 176 引脚电路板，方便进行 F2838x (最终将被 F28P65x 器件替代) 的早期开发。[节 2.3](#) 介绍了此主题

在某些情况下，基于超集 F2838x 337-BGA ZWT 封装的现有应用可能需要改用 F28P65x 256-BGA ZEJ 或 169-BGA NMR 封装。[节 2.4](#) 提供了一些在考虑使用 F28P65x BGA 器件时的指南。

备注

总体兼容性不仅仅取决于引脚。执行迁移时，请查看本文档中的所有更改。

2.1 PCB 硬件针对 176 引脚 PTP 封装的变更

本节介绍了 176 引脚 PTP 封装中存在的 F2838x 和 F28P65x 引脚异同点。图 2-1 是两个器件之间对引脚兼容性进行分类的重叠图。




图 2-1. F2838x 和 F28P65x 176 引脚重叠

2.2 使用现有 176 引脚 F2838x PCB 设计

本节介绍了将现有 F2838x 176P PCB 设计与 F28P65x 器件结合使用的注意事项。下表概述了迁移。

有关颜色图例，请参阅图 2-1。

对于某些引脚，GPIO 编号分配已移至 F28P65x 中的不同引脚位置。此外，F28P65x ADCD 不可用，但 F2838x ADCD 引脚资源现在是 F28P65x 中的 ADCA 和 ADCB 通道。节 2.2.3 介绍了针对 F2838x 和 F28P65x 器件之间的 GPIO 和 ADC 更改而需要进行的迁移更改。

表 2-1. F2838x 和 F28P65x 之间的 176 引脚 PTP

引脚 编号	引脚名称		转换类型	操作	
	F2838x	F28P65x		从 F2838x 到 F28P65x	从 F28P65x 到 F2838x
次要不兼容性问题 - 通用信号 ¹					
29	ADCINC4	ADCINC4/GPIO205	公共模拟通道	使用 ADCINC4	
30	ADCINC3	ADCINC3/GPIO206		使用 ADCINC3	
31	ADCINC2	ADCINC2/AIO237		使用 ADCINC2	
38	ADCINA5	ADCINA5/AIO232		使用 ADCINA5	
39	ADCINA4	ADCINA4/AIO231		使用 ADCINA4	
40	ADCINA3	ADCINA3/AIO230		使用 ADCINA3	
41	ADCINA2	ADCINA2/AIO229		使用 ADCINA2	
42	ADCINA1	ADCINA1/AIO228		使用 ADCINA1	
43	ADCINA0	ADCINA0/AIO227		使用 ADCINA0	
44	ADCIN14	ADCIN14/AIO225		使用 ADCIN14	
45	ADCIN15	ADCIN15/AIO226		使用 ADCIN15	
46	ADCINB0	ADCINB0/AIO233		使用 ADCINB0	
47	ADCINB1	ADCINB1/AIO234		使用 ADCINB1	
48	ADCINB2	ADCINB2/AIO235		使用 ADCINB2	
49	ADCINB3	ADCINB3/AIO236		使用 ADCINB3	
77	TDI	GPIO222/TDI	通用 JTAG	使用 TDI	
78	TDO	GPIO223/TDO		使用 TDO	
92	ERRORSTS	GPIO224/ERRORSTS	通用 ERROR 引脚	使用 ERRORSTS	
中等不兼容性问题 - 不同信号，同一类型					
119	NC (无连接)	VREGENZ	VREGENZ 函数	将引脚悬空或连接至 VDDIO。该引脚上的内部上拉将启用 F28P65x 上的外部 VREG 模式操作，这将使其与 F2838x 兼容	
22	GPIO22	ADCINC0/GPIO199	GPIO 功能兼容。软件需要考虑这些引脚上 GPIO 分配的变化。	将代码更新为 GPIO199	将代码更新为 GPIO22
23	GPIO23	ADCINC9/GPIO200		将代码更新为 GPIO200	将代码更新为 GPIO23
24	GPIO24	ADCINC8/GPIO201		将代码更新为 GPIO201	将代码更新为 GPIO24
25	GPIO25	ADCINC7/GPIO202		将代码更新为 GPIO202	将代码更新为 GPIO25
27	GPIO26	ADCINC6/GPIO203		将代码更新为 GPIO203	将代码更新为 GPIO26
28	GPIO27	ADCINC5/GPIO204		将代码更新为 GPIO204	将代码更新为 GPIO27
63	GPIO30	ADCINA11/GPIO214		将代码更新为 GPIO214	将代码更新为 GPIO30
64	GPIO28	ADCINB4/GPIO215		将代码更新为 GPIO215	将代码更新为 GPIO28
65	GPIO29	ADCINB5/GPIO216		将代码更新为 GPIO216	将代码更新为 GPIO29
66	GPIO31	ADCINB8/GPIO217		将代码更新为 GPIO217	将代码更新为 GPIO31
67	GPIO32	ADCINB9/GPIO218		将代码更新为 GPIO218	将代码更新为 GPIO32
56	ADCIND0	ADCINB7	模拟功能兼容	将代码更新为 ADCINB7	将代码更新为 ADCIND0
57	ADCIND1	ADCINA6		将代码更新为 ADCINA6	将代码更新为 ADCIND1
58	ADCIND2	ADCINA7		将代码更新为 ADCINA7	将代码更新为 ADCIND2
59	ADCIND3	ADCINA8		将代码更新为 ADCINA8	将代码更新为 ADCIND3
60	ADCIND4	ADCINA9		将代码更新为 ADCINA9	将代码更新为 ADCIND4
主要不兼容性问题 - 不同的信号和类型					
79	TRSTn	GPIO30	TRSTn 函数	不要用作 GPIO，因为它有一个 2.2k 下拉电阻。 该引脚应保持未连接状态。有关更多详细信息，请参阅节 2.2.1	用作带有 2.2k 下拉电阻的 TRSTn 引脚

表 2-1. F2838x 和 F28P65x 之间的 176 引脚 PTP (continued)

引脚 编号	引脚名称		转换类型	操作		
	F2838x	F28P65x		从 F2838x 到 F28P65x	从 F28P65x 到 F2838x	
11	VDDIO	GPIO22	电源至 GPIO	连接到 3.3V 电源。确保 GPIO 未配置为输出 连接到 1.2V 电源。禁用 GPIO 的数字输入。必须设置 GPIOINENACTRL 寄存器中的相应位才能启用输入缓冲器。有关更多详细信息，请参阅节 2.2.2。	用作 VDDIO	
20	VDDIO	GPIO106			用作 VDD	
82	VDDIO	GPIO26				
106	VDDIO	GPIO105				
116	VDDIO	GPIO32				
125	VDDIO	GPIO27				
147	VDDIO	GPIO104				
159	VDDIO	GPIO24				
126	VDD	GPIO103				
153	VDD	GPIO25				
158	VDD	GPIO31	电源至模拟	可选择使用模拟通道监控 VDD、VDDIO、VREFLO 或 VREFHI 信号	用作 VDD	
61	VDD	ADCINA10/GPIO213			用作 VDD	
20	VDDIO	ADCINC1/GPIO198			用作 VDDIO	
68	VDDIO	ADCINB10/GPIO219	基准至模拟		用作模拟基准引脚	
51	VREFLOD	ADCINB11				
55	VREFHID	ADCINB6				
73	FLT1	GPIO29	测试焊盘至 GPIO	如果电路板中布线正确，则用作 GPIO 引脚	用作测试焊盘	
74	FLT2	GPIO28				

(1) 软件中已选定要使用的通道

2.2.1 JTAG TRSTn 无连接

从 F2838x 迁移到 F28P65x 器件时，JTAG 连接中的 TRSTn 引脚应保留为无连接。有关可视化图，请参阅图 2-2。




图 2-2. JTAG 连接图

2.2.2 GPIO 输入缓冲器控制寄存器

GPIO 输入缓冲器控制寄存器 (GPIOINENACTRL) 配置是启用还是禁用输入缓冲器。默认设置为禁用。如果迁移至 F28P65x 后相应的 GPIO 连接到 VDD，则该寄存器中相应的 GPIO 位必须设置为“1”，以防止 F28P65x 器件上电时出现错误。该寄存器位于模拟子系统中，基址为 0x0005 D700。GPIOINENACTRL 的偏移量为 0x134。

表 2-2. GPIOINENACTRL 寄存器字段说明

位	字段	类型	复位	说明
31-6	RESERVED	R	0h	保留
5	GPIO103	R/W	1h	GPIO103 的一次性配置，决定是启用还是禁用输入缓冲器 (INENA 控制) 0 - 禁用输入缓冲器 1 - 启用输入缓冲器 复位类型 : XRSn
4	GPIO46	R/W	1h	GPIO46 的一次性配置，决定是启用还是禁用输入缓冲器 (INENA 控制) 0 - 禁用输入缓冲器 1 - 启用输入缓冲器 复位类型 : XRSn
3	GPIO31	R/W	1h	GPIO31 的一次性配置，决定是启用还是禁用输入缓冲器 (INENA 控制) 0 - 禁用输入缓冲器 1 - 启用输入缓冲器 复位类型 : XRSn
2	GPIO25	R/W	1h	GPIO25 的一次性配置，决定是启用还是禁用输入缓冲器 (INENA 控制) 0 - 禁用输入缓冲器 1 - 启用输入缓冲器 复位类型 : XRSn
1	GPIO23	R/W	1h	GPIO23 的一次性配置，决定是启用还是禁用输入缓冲器 (INENA 控制) 0 - 禁用输入缓冲器 1 - 启用输入缓冲器 复位类型 : XRSn
0	GPIO0	R/W	1h	GPIO0 的一次性配置，决定是启用还是禁用输入缓冲器 (INENA 控制) 0 - 禁用输入缓冲器 1 - 启用输入缓冲器 复位类型 : XRSn

2.2.3 176 引脚 GPIO 引脚/多路复用和 ADCD 注意事项

[节 2.2.3.1](#) 概述了从 F2838x 更改为 F28P65x 的某些引脚位置的 GPIO 编号和相应的外设多路复用引脚功能。两个器件都保留了这些引脚位置的大多数外设功能（少数除外），如表中所示。下面的示例说明了如何考虑 GPIO 编号和外设功能的变化：

- 如果在 F2838x 应用中，引脚 22 被用作 GPIO22 SCIB_TX (多路复用器位置 3) 引脚，并且插入了 F28P65x 器件，GPIO 引脚分配必须在软件中更改为 GPIO199 SCIB_TX (多路复用器位置 3)
- 如果在 F2838x 应用中，引脚 24 被用作 GPIO24 SPIB_SIMO (多路复用器位置 5) 引脚，并且插入了 F28P65x，则必须在软件中将 GPIO 引脚分配更改为 GPIO201 SPIB_PICO (多路复用器位置 6)

[节 2.2.3.2](#) 概述了从 F2838x 迁移到 F28P65x 时将占据 ADCD 模块位置的 ADC 通道。根据表中分配的功能/通道分配，相应地更改 ADC 通道设置

2.2.3.1 具有不同 GPIO 分配的 176 引脚 PTP 引脚

表 2-3. 176-P PTP 图例

颜色	说明
	两种器件通用
红色	仅适用于 F2838x
绿色	只适用于 F28P65x

备注

对于下面的多路复用器表，在某些情况下，SPI 引脚将显示差异，但只是名称方面的差异。功能是相同的。F28P65x 中的名称更改如下：

- SPI_SOMI 更改为 SPI_POCI
- SPI_SIMO 更改为 SPI_PICO
- SPI_STE 更改为 SPI_PTE

表 2-4. GPIO 编号变化的多路复用器查找表

引脚	0 , 4 , 8 , 12	1	2	3	5	6	7	9	10	11	13	14	15
22	GPIO22	EQEP1_STROBE	MCLKXA	SCIB_TX	EPWM12_A	SPIB_CLK	SD1_D4	MCANA_T X	EMIF1_RAS	TRACE_DATA2	FSIRXF_D 1	SPIC_CLK	ESC_TX1 _DATA0
	GPIO199		EPWM17_A										
23	GPIO23	EQEP1_INDEX	MFSXA	SCIB_RX	EPWM12_B	SPIB_STEn	SD1_C4	MCANA_R X	EMIF1_CAS	TRACE_DATA3	FSIRXF_C LK	SPIB_STEn	ESC_PHY _RESETn
	GPIO200		EPWM17_B							ESC_TX1_DATA1			
24	GPIO24	OUTPUTXBAR1	MDXB	EQEP2_A	SPIB_SIMO	SD2_D1	PMBUSA_SCL	EMIF1_D QM0	TRACE_CLK	EPWM13_A	FSIRXG_ D0	ESC_RX0 _CLK	ESC_RX0 _CLK
	GPIO201		EPWM18_A		LINB_TX	SPIB_PICO	SD2_D1	PMBUSA_SCL	EMIF1_DQM0	ESC_TX1_DATA2	EPWM13_A	ESC_RX0_DATA1	
25	GPIO25	OUTPUTXBAR2	MDRB	EQEP2_B	SPIB_SOMI	SD2_C1	PMBUSA_SDA	EMIF1_D QM1	TRACE_SWO	EPWM13_B	FSITXA_D 1	FSIRXG_D1	ESC_RX0 _DV
	GPIO202		EPWM18_B		LINB_RX	SPIB_POCI	SD2_C1	PMBUSA_SDA	EMIF1_DQM1	ESC_TX1_DATA3	EPWM13_B	FSITXA_D1	
27	GPIO26	OUTPUTXBAR3	MCLKXB	EQEP2_INDEX	SPIA_POCI	OUTPUTXBAR3	SPIB_CLK	SD2_D2	PMBUSA_ALERT	EMIF1_DQM2	ESC_MDIO_CLK	EPWM14_A	FSITXA_D0
	GPIO203		SPIA_POCI										
28	GPIO27	OUTPUTXBAR4	MFSXB	EQEP2_STROBE	SPIA_CLK	OUTPUTXBAR4	SPIB_STEn	SD2_C2	PMBUSA_CTL	EMIF1_DQM3	ESC_MDIO_DATA	EPWM14_B	FSITXA_CLK
	GPIO204		SPIA_CLK										
64	GPIO28	SCIA_RX	OUTPUTXBAR5	EMIF1_CS4n	EQEP3_A	SD2_D3	EMIF1_CS2n	EPWM15_A	FSIRXH_D1				EMIF1_D1 2
	GPIO215		CANA_RX		OUTPUTXBAR5	EQEP3_A	SD2_D3	EMIF1_CS 2n	I2CB_SDA	SPIC_POCI	EPWM15_A	LINA_TX	
65	GPIO29	SCIA_TX	OUTPUTXBAR6	EMIF1_SDCKE	EQEP3_B	SD2_C3	EMIF1_CS3n	ESC_LAT CH0	ESC_I2C_SDA	EPWM15_B	ESC_SYN C0	FSIRXH_CLK	EMIF1_D1 3
	GPIO216		SPID_CLK		OUTPUTXBAR6	EQEP3_B	SD2_C3	EMIF1_CS 3n	ESC_LATCH0	ESC_I2C_SDA	EPWM15_B	ESC_SYNC0	

表 2-4. GPIO 编号变化的多路复用器查找表 (continued)

引脚	0 , 4 , 8 , 12	1	2	3	5	6	7	9	10	11	13	14	15
63	GPIO30	CANA_RX	EMIF1_CLK	MCANA_RX	OUTPUTXBAR7	EQEP3_STROBE	SD2_D4	EMIF1_CS_4n	ESC_LATCH1	ESC_I2C_SCL	EPWM16_A	ESC_SYNC1	SPID_SIM_O
	GPIO214												SPID_PIC_O
66	GPIO31	CANA_TX	EMIF1_WEn	MCANA_TX	OUTPUTXBAR8	EQEP3_INDEX	SD2_C4	EMIF1_R_NW	I2CA_SDA	CM-I2CA_SDA	EPWM16_B	SPID_SOMI	SPID_POC
	GPIO217									SPID_PTE		LINB_TX	SPID_PCI
67	GPIO32	I2CA_SDA	EMIF1_CS0n	SPIA_SIMO	CLB_OUTPUTXB_AR1	EMIF1_OEn	I2CA_SCL	CM-I2CA_SCL	SPID_CLK				SPID_CLK
	GPIO218			SPIA_PICO	EQEP4_A	LINB_TX	CLB_OUTPUTXB_AR1	EMIF1_OEn	I2CA_SCL				

2.2.3.2 ADCD 通道迁移

表 2-5. 176 引脚 PTP ADCD 资源迁移

引脚 编号	引脚名称		转换类型	操作	
	F2838x	F28P65x		从 F2838x 到 F28P65x	从 F28P65x 到 F2838x
56	ADCIND0	ADCINB7	模拟功能兼容	将代码更新为 ADCINB7	将代码更新为 ADCIND0
57	ADCIND1	ADCINA6		将代码更新为 ADCINA6	将代码更新为 ADCIND1
58	ADCIND2	ADCINA7		将代码更新为 ADCINA7	将代码更新为 ADCIND2
59	ADCIND3	ADCINA8		将代码更新为 ADCINA8	将代码更新为 ADCIND3
60	ADCIND4	ADCINA9		将代码更新为 ADCINA9	将代码更新为 ADCIND4
51	VREFLOD	ADCINB11	基准至模拟	ADCINB11 可用于对 VREFLO 信号进行采样	用作模拟基准引脚
55	VREFHID	ADCINB6		ADCINB6 可用于对 VREFHI 信号进行采样	

2.3 176 引脚 PTP 新型 PCB 设计

如果在现有 176 引脚 F2838x 硬件上开发应用，请跳过本节，因为本节介绍了适用于 F2838x 和 F28P65x 器件的新 PCB 设计。这是为了支持使用现有 F2838x 176 引脚器件对 F28P65x 进行早期开发，该器件采用的双路布线技术如图 2-3 所示。下表概述了完整的引脚使用建议。




图 2-3. 双路布线技术

有关颜色图例，请参阅图 2-1。

表 2-6. 适用于 F2838x 和 F28P65x 的通用 176 引脚 PTP PCB 设计

引脚 编号	引脚名称		转换类型	操作	
	F2838x	F28P65x		从 F2838x 到 F28P65x	从 F28P65x 到 F2838x
次要不兼容性问题 - 通用信号					
29	ADCINC4	ADCINC4/GPIO205	公共模拟通道	使用 ADCINC4	
30	ADCINC3	ADCINC3/GPIO206		使用 ADCINC3	
31	ADCINC2	ADCINC2/AIO237		使用 ADCINC2	
38	ADCINA5	ADCINA5/AIO232		使用 ADCINA5	
39	ADCINA4	ADCINA4/AIO231		使用 ADCINA4	
40	ADCINA3	ADCINA3/AIO230		使用 ADCINA3	
41	ADCINA2	ADCINA2/AIO229		使用 ADCINA2	
42	ADCINA1	ADCINA1/AIO228		使用 ADCINA1	
43	ADCINA0	ADCINA0/AIO227		使用 ADCINA0	
44	ADCIN14	ADCIN14/AIO225		使用 ADCIN14	
45	ADCIN15	ADCIN15/AIO226		使用 ADCIN15	
46	ADCINB0	ADCINB0/AIO233		使用 ADCINB0	
47	ADCINB1	ADCINB1/AIO234		使用 ADCINB1	
48	ADCINB2	ADCINB2/AIO235		使用 ADCINB2	
49	ADCINB3	ADCINB3/AIO236		使用 ADCINB3	
77	TDI	GPIO222/TDI	通用 JTAG	使用 TDI	
78	TDO	GPIO223/TDO		使用 TDO	
92	ERRORSTS	GPIO224/ERRORSTS	通用 ERROR 引脚	使用 ERRORSTS	
中等不兼容性问题 - 不同信号，同一类型					
56	ADCIND0	ADCINB7	模拟功能兼容	将代码更新为 ADCINB7	将代码更新为 ADCIND0
57	ADCIND1	ADCINA6		将代码更新为 ADCINA6	将代码更新为 ADCIND1
58	ADCIND2	ADCINA7		将代码更新为 ADCINA7	将代码更新为 ADCIND2
59	ADCIND3	ADCINA8		将代码更新为 ADCINA8	将代码更新为 ADCIND3
60	ADCIND4	ADCINA9		将代码更新为 ADCINA9	将代码更新为 ADCIND4
119	NC (无连接)	VREGENZ	VREG	将引脚悬空或连接至 VDDIO。该引脚上的内部上拉将启用 F28P65x 上的外部 VREG 模式操作，这将使其与 F2838x 兼容	
中等不兼容性问题 - 双路布线 ¹					
22	GPIO22	ADCINC0/GPIO199	双路 PCB 布线，通过 0 欧姆 电阻器或 DNP 连接到 GPIO 通道或电源引脚。	双路布线 (A) 至引脚 22 和引脚 11	
23	GPIO23	ADCINC9/GPIO200		双路布线 (A) 至引脚 23 和引脚 16	
24	GPIO24	ADCINC8/GPIO201		双路布线 (A) 至引脚 24 和引脚 159	
25	GPIO25	ADCINC7/GPIO202		双路布线 (A) 至引脚 25 和引脚 153	
27	GPIO26	ADCINC6/GPIO203		双路布线 (A) 至引脚 27 和引脚 82	
28	GPIO27	ADCINC5/GPIO204		双路布线 (A) 至引脚 28 和引脚 125	
63	GPIO30	ADCINA11/GPIO214		双路布线 (A) 至引脚 63 和引脚 79，请参阅数据表了解 F2838x TRSTn 要求	
64	GPIO28	ADCINB4/GPIO215		双路布线 (A) 至引脚 64 和引脚 74	
65	GPIO29	ADCINB5/GPIO216		双路布线 (A) 至引脚 65 和引脚 73	
66	GPIO31	ADCINB8/GPIO217		双路布线 (A) 至引脚 66 和引脚 158	
67	GPIO32	ADCINB9/GPIO218		双路布线 (A) 至引脚 67 和引脚 116	
中等不兼容性问题 - 双路布线 ²					
55	VREFHID	ADCINB6	ADC VREFHI 至模拟	将 0 欧姆电阻安装到 ADCINB6	将 0 欧姆电阻安装到 VREFHID
51	VREFLOD	ADCINB11	ADC VREFLO 至模拟	将 0 欧姆电阻安装到 ADCINB11	将 0 欧姆电阻安装到 VREFLOD
79	TRSTn	GPIO30	TRSTn 函数	将 0 欧姆电阻安装到 GPIO30	将 0 欧姆电阻安装到 TRSTn

¹ 使用图 2-3 中的双路布线示例图 (a)

² 使用图 2-3 中的双路布线示例图 (B)

表 2-6. 适用于 F2838x 和 F28P65x 的通用 176 引脚 PTP PCB 设计 (continued)

引脚 编号	引脚名称		转换类型	操作	
	F2838x	F28P65x		从 F2838x 到 F28P65x	从 F28P65x 到 F2838x
20	VDDIO	GPIO106	双路 PCB 布线，通过 0 欧姆 电阻或 DNP 连接到 GPIO/ AGPIO 通道或电源引脚。	将 0 欧姆电阻安装到 GPIO/AGPIO	将 0 欧姆电阻安装到 VDDIO
106	VDDIO	GPIO105			
147	VDDIO	GPIO104			
20	VDDIO	ADCINC1/GPIO198			
68	VDDIO	ADCINB10/GPIO219			
61	VDD	ADCINA10/GPIO213	将 0 欧姆电阻安装到 VDD	将 0 欧姆电阻安装到 GPIO25	将 0 欧姆电阻安装到 VDD
153	VDD	GPIO25			
158	VDD	GPIO31			
126	VDD	GPIO103	双路 PCB 布线，通过 0 欧姆 电阻或 DNP 连接到 GPIO 通 道或 FLT	将 0 欧姆电阻安装到 FLT 焊盘	将 0 欧姆电阻安装到 FLT2
74	FLT2	GPIO28			
73	FLT1	GPIO29			

2.4 将 337-BGA ZWT 应用于 256-BGA ZEJ 或 169-BGA NMR

F2838x BGA 引脚排列仅在 337-BGA ZWT 引脚排列中提供。在 F28P65x 中，256 ZEJ 和 169 NMR 封装略图中均提供了 BGA 引脚排列。从 F2838x BGA 切换到 F28P65x BGA 时，由于涉及不同的封装类型，显然无法实现电路板的可重用性，因此需要新的电路板设计。表 2-7 提供了可用模拟通道的比较结果，表 2-8 表 2-8 展示了数字通道，而表 2-9 总结了 F2838x 和 F28P65x 器件采用不同 BGA 封装时的可用资源。在为 F28P65x BGA 器件设计新的原理图/电路板时，请在规划引脚资源时参考这些表。一般来说，与 F2838x BGA 封装相比，F28P65x 256 或 169 BGA 中将有更多可用的灵活模拟和数字引脚。

表 2-7. F2838x 和 F28P65x BGA 模拟通道比较

F2838x 337 ZWT	F28P65x 256 ZEJ	F28P65x 169 NMR
ADCIN14	A14/B14/C14/AIO225	A14/B14/C14/AIO225
ADCIN15	A15/B15/C15/AIO226	A15/B15/C15/AIO226
A0/DACA_OUT	A0/DACA_OUT/AIO277	A0/DACA_OUT/AIO277
A1/DACB_OUT	A1/AIO228	A1/AIO228
A2	A2/AIO229	A2/AIO229
A3	A3/AIO230	A3/AIO230
A4	A4/AIO231	A4/AIO231
A5	A5/AIO232	A5/AIO232
-	A6/GPIO209	A6/GPIO209
-	A7/GPIO210	A7/GPIO210
-	A8/GPIO211	A8/GPIO211
-	A9/GPIO212	A9/GPIO212
-	A10/GPIO213	A10/GPIO213
-	A11/GPIO214	A11/GPIO214
B0/VDAC	B0/VDAC/AIO233	B0/VDAC/AIO233
B1/DACC_OUT	B1/DACC_OUT/AIO234	B1/DACC_OUT/AIO234
B2	B2/AIO235	B2/AIO235
B3	B3/AIO236	B3/AIO236
B4	B4/GPIO215	B4/GPIO215
B5	B5/GPIO216	B5/GPIO216
-	B6/GPIO207	B6/GPIO207
-	B7/GPIO208	B7/GPIO208
-	B8/GPIO217	B8/GPIO217
-	B9/GPIO218	B9/GPIO218
-	B10/GPIO219	-
-	B11/AIO240	-

表 2-7. F2838x 和 F28P65x BGA 模拟通道比较 (continued)

F2838x 337 ZWT	F28P65x 256 ZEJ	F28P65x 169 NMR
-	B13/AIO238	-
-	C0/GPIO199	C0/GPIO199
-	C1/GPIO198	C1/GPIO198
C2	C2/AIO237	C2/AIO237
C3	C3/GPIO206	C3/GPIO206
C4	C4/GPIO205	C4/GPIO205
C5	C5/GPIO204	C5/GPIO204
-	C6/GPIO203	C6/GPIO203
-	C7/GPIO202	C7/GPIO202
-	C8/GPIO201	C8/GPIO201
-	C9/GPIO200	C9/GPIO200
-	C10/AIO241	-
-	C11/AIO242	-
-	C13/AIO239	-
D0	-	-
D1	-	-
D2	-	-
D3	-	-
D4	-	-
D5	-	-
VREFHIA	VREFHIA	VREFHIA
VREFHIB	VREFHIB	VREFHIB
VREFHIC	VREFHIC	VREFHIC
VREFHID	-	-
VREFLOA	VREFLOA	VREFLOA
VREFLOB	VREFLOB	VREFLOB
VREFLOC	VREFLOC	VREFLOC
VREFLOD	-	-

表 2-8. F2838x 和 F28P65x BGA 数字通道比较

F2838x 337 ZWT	F28P65x 256 ZEJ	F28P65x 169 NMR
GPIO0	GPIO0	GPIO0
GPIO1	GPIO1	GPIO1
GPIO2	GPIO2	GPIO2
GPIO3	GPIO3	GPIO3
GPIO4	GPIO4	GPIO4
GPIO5	GPIO5	GPIO5
GPIO6	GPIO6	GPIO6
GPIO7	GPIO7	GPIO7
GPIO8	GPIO8	GPIO8
GPIO9	GPIO9	GPIO9
GPIO10	GPIO10	GPIO10
GPIO11	GPIO11	GPIO11
GPIO12	GPIO12	GPIO12
GPIO13	GPIO13	GPIO13
GPIO14	GPIO14	GPIO14
GPIO15	GPIO15	GPIO15

表 2-8. F2838x 和 F28P65x BGA 数字通道比较 (continued)

F2838x 337 ZWT	F28P65x 256 ZEJ	F28P65x 169 NMR
GPIO16	GPIO16	GPIO16
GPIO17	GPIO17	GPIO17
GPIO18	GPIO18	GPIO18
GPIO19	GPIO19	GPIO19
GPIO20	GPIO20	GPIO20
GPIO21	GPIO21	GPIO21
GPIO22	GPIO22	GPIO22
GPIO23	GPIO23	GPIO23
GPIO24	GPIO24	GPIO24
GPIO25	GPIO25	GPIO25
GPIO26	GPIO26	GPIO26
GPIO27	GPIO27	GPIO27
GPIO28	GPIO28	GPIO28
GPIO29	GPIO29	GPIO29
GPIO30	GPIO30	GPIO30
GPIO31	GPIO31	
GPIO32	GPIO32	GPIO32
GPIO33	GPIO33	GPIO33
GPIO34	GPIO34	GPIO34
GPIO35	GPIO35	GPIO35
GPIO36	GPIO36	GPIO36
GPIO37	GPIO37	GPIO37
GPIO38	GPIO38	GPIO38
GPIO39	GPIO39	-
GPIO40	GPIO40	GPIO40
GPIO41	GPIO41	GPIO41
GPIO42	GPIO42	GPIO42
GPIO43	GPIO43	GPIO43
GPIO44	GPIO44	GPIO44
GPIO45	GPIO45	GPIO45
GPIO46	GPIO46	-
GPIO47	GPIO47	-
GPIO48	GPIO48	GPIO48
GPIO49	GPIO49	GPIO49
GPIO50	GPIO50	GPIO50
GPIO51	GPIO51	GPIO51
GPIO52	GPIO52	GPIO52
GPIO53	GPIO53	GPIO53
GPIO54	GPIO54	GPIO54
GPIO55	GPIO55	GPIO55
GPIO56	GPIO56	GPIO56
GPIO57	GPIO57	GPIO57
GPIO58	GPIO58	GPIO58
GPIO59	GPIO59	GPIO59
GPIO60	GPIO60	-
GPIO61	GPIO61	GPIO61
GPIO62	GPIO62	GPIO62

表 2-8. F2838x 和 F28P65x BGA 数字通道比较 (continued)

F2838x 337 ZWT	F28P65x 256 ZEJ	F28P65x 169 NMR
GPIO63	GPIO63	GPIO63
GPIO64	GPIO64	GPIO64
GPIO65	GPIO65	GPIO65
GPIO66	GPIO66	GPIO66
GPIO67	GPIO67	-
GPIO68	GPIO68	GPIO68
GPIO69	GPIO69	GPIO69
GPIO70	GPIO70	GPIO70
GPIO71	GPIO71	GPIO71
GPIO72	GPIO72	GPIO72
GPIO73	GPIO73	GPIO73
GPIO74	GPIO74	GPIO74
GPIO75	GPIO75	GPIO75
GPIO76	GPIO76	GPIO76
GPIO77	GPIO77	GPIO77
GPIO78	GPIO78	GPIO78
GPIO79	GPIO79	GPIO79
GPIO80	GPIO80	GPIO80
GPIO81	GPIO81	-
GPIO82	GPIO82	GPIO82
GPIO83	GPIO83	GPIO83
GPIO84	GPIO84	GPIO84
GPIO85	GPIO85	GPIO85
GPIO86	GPIO86	GPIO86
GPIO87	GPIO87	GPIO87
GPIO88	GPIO88	GPIO88
GPIO89	GPIO89	GPIO89
GPIO90	GPIO90	GPIO90
GPIO91	GPIO91	GPIO91
GPIO92	GPIO92	GPIO92
GPIO93	GPIO93	GPIO93
GPIO94	GPIO94	GPIO94
GPIO95	GPIO95	-
GPIO96	GPIO96	-
GPIO97	GPIO97	-
GPIO98	GPIO98	-
GPIO99	GPIO99	GPIO99
GPIO100	GPIO100	-
GPIO101	GPIO101	-
GPIO102	GPIO102	-
GPIO103	GPIO103	GPIO103
GPIO104	GPIO104	GPIO104
GPIO105	GPIO105	GPIO105
GPIO106	GPIO106	-
GPIO107	GPIO107	-
GPIO108	GPIO108	-
GPIO109	GPIO109	-

表 2-8. F2838x 和 F28P65x BGA 数字通道比较 (continued)

F2838x 337 ZWT	F28P65x 256 ZEJ	F28P65x 169 NMR
GPIO110	GPIO110	-
GPIO111	GPIO111	-
GPIO112	GPIO112	-
GPIO113	GPIO113	-
GPIO114	GPIO114	-
GPIO115	GPIO115	-
GPIO116	GPIO116	-
GPIO117	-	-
GPIO118	-	-
GPIO119	GPIO119	-
GPIO120	GPIO120	-
GPIO121	-	-
GPIO122	GPIO122	-
GPIO123	GPIO123	-
GPIO124	GPIO124	-
GPIO125	GPIO125	-
GPIO126	GPIO126	-
GPIO127	GPIO127	-
GPIO128	GPIO128	-
GPIO129	GPIO129	-
GPIO130	GPIO130	-
GPIO131	GPIO131	-
GPIO132	GPIO132	-
GPIO133	GPIO133	GPIO133
GPIO134	GPIO134	-
GPIO135	-	-
GPIO136	-	-
GPIO137	-	-
GPIO138	-	-
GPIO139	-	-
GPIO140	-	-
GPIO141	GPIO141	-
GPIO142	GPIO142	-
GPIO143	-	-
GPIO144	-	-
GPIO145	GPIO145	-
GPIO146	GPIO146	-
GPIO147	GPIO147	-
GPIO148	GPIO148	-
GPIO149	GPIO149	-
GPIO150	GPIO150	-
GPIO151	GPIO151	-
GPIO152	GPIO152	-
GPIO153	GPIO153	-
GPIO154	GPIO154	-
GPIO155	GPIO155	-
GPIO156	GPIO156	-

表 2-8. F2838x 和 F28P65x BGA 数字通道比较 (continued)

F2838x 337 ZWT	F28P65x 256 ZEJ	F28P65x 169 NMR
GPIO157	GPIO157	-
GPIO158	GPIO158	-
GPIO159	GPIO159	-
GPIO160	GPIO160	-
GPIO161	GPIO161	-
GPIO162	GPIO162	-
GPIO163	GPIO163	-
GPIO164	GPIO164	-
GPIO165	GPIO165	-
GPIO166	GPIO166	-
GPIO167	GPIO167	-
GPIO168	GPIO168	-
-	GPIO198	GPIO198
-	GPIO199	GPIO199
-	GPIO200	GPIO200
-	GPIO201	GPIO201
-	GPIO202	GPIO202
-	GPIO203	GPIO203
-	GPIO204	GPIO204
-	GPIO205	GPIO205
-	GPIO206	GPIO206
-	GPIO207	GPIO207
-	GPIO208	GPIO208
-	GPIO209	GPIO209
-	GPIO210	GPIO210
-	GPIO211	GPIO211
-	GPIO212	GPIO212
-	GPIO213	GPIO213
-	GPIO214	GPIO214
-	GPIO215	GPIO215
-	GPIO216	GPIO216
-	GPIO217	GPIO217
-	GPIO218	GPIO218
-	GPIO219	-
-	GPIO220/X1	GPIO220/X1
-	GPIO221/X2	GPIO221/X2
-	GPIO222	GPIO222
-	GPIO223	GPIO223
-	GPIO224	GPIO224

表 2-9. F2838x 和 F28P65x 引脚汇总

说明	F2838x 337 ZWT	F28P65x 256 ZEJ	F28P65x 169 NMR
全部模拟引脚 (不包括 VREFHI/LO)	24	40	34
带数字输入的模拟通道 (AIO) 的数量	0	18	13
灵活的模拟/数字引脚 (AGPIO) 数量	0	22	21
数字引脚总数 (不包括 X1/X2)	169	183	117

3 系统特性差异注意事项

本部分探讨了在 F2838x 和 F28P65x 器件之间迁移时的异同点。

3.1 F28P65x 的新特性

这部分简要介绍了仅在 F28P65x 器件中提供的特性。有关每个新特性的详细信息，请参阅 *TMS320F28P65x 实时微控制器技术参考手册 (SPRUIZ1)*。

3.1.1 锁步比较模块 (LCM)

锁步模式配置将支持包括 PIE 和 DMA 在内的 CPU2 实例，以检测安全关键型应用的永久和瞬态故障。CPU2 将能够在锁步或单 CPU 模式下工作。锁步功能仅在某些器件型号上可用。有关支持锁步的器件型号，请参阅数据表中的器件比较表。有关锁步比较器模块的完整详细信息，请参阅 F28P65x 技术参考手册

3.1.2 扩展的模拟通道

F28P65x ADC 输入多路复用在内部已从 16 通道扩展到 32 通道，从而可使用更多模拟通道。通过这种扩展，多个模拟输入被路由到不同 ADC 模块上的 ADC 输入多路复用，可用于另一个 ADC 上针对安全应用的冗余转换。

3.1.3 固件更新 (FWU)

F28P65x 器件具有方便固件更新的内置硬件。它支持从旧固件到新固件的快速上下文切换，以尽可能减少更新器件固件时的应用停机时间。

3.1.4 灵活的 GPIO 和数字输入引脚

F28P65x 器件具有多达 22 个与模拟通道共享的通用输入/输出 (GPIO) 引脚。有 14 个模拟通道可用作数字输入通道。

3.1.5 新的 ADC 特性

通过添加触发中继器块，ADC 的硬件过采样和欠采样功能得到了增强。PPB 块还使用硬件中的聚合功能进行了更新，以支持针对过采样和欠采样的数据处理，若没有这些功能，则需要在冗长的重复循环中运行软件。通过硬件实现，可在寄存器中访问来自过采样转换或抽取采样的求和、最小值、最大值和其他数据。此外，还添加了全局软件触发器，此功能允许所有 ADC 模块通过单个软件触发器进行转换。对于需要在 F28P65x 上提供的更多 ADC 通道的应用，可以在设计中整合外部模拟多路复用 IC。根据配置，外部多路复用 IC 可以具有连接到一个输出的多个输入，该输出可以连接到 F28P65x 器件的任何 ADC 输入通道。现在，支持在具有 CHSEL 和 EXTCHSEL 字段的寄存器 ADCSOCxCTL 中的 F28P65x ADC 上对外部 IC 进行多路复用控制。F28P65x 上的 ECAP 模块现在可以触发 ADC 转换。有关新 ADC 特性的详细信息和示例，请参阅 F28P65x TRM。

3.1.6 新的 EPWM 特性

F28P65x 上的 EPWM 模块已更新，可支持 ADC 的过采样功能。添加了最小死区逻辑 (MDL) 和二极管仿真逻辑 (DEL) 功能。有关新 EPWM 功能的更多详细信息，请参阅 TRM 中的 F28P65x EPWM 章节。

3.1.7 新 CMPSS 特性

F28P65x 上的 CMPSS 模块已更新，可支持二极管仿真逻辑 (DEL)。F2838x 中的 CMPSS 模块包含一个具有斜升功能的斜坡发生器。F28P65x 斜坡发生器中的 CMPSS 模块支持本地 CMPSS DAC 的斜升和斜降。F28P65x CMPSS 中的数字滤波器现在还可以选择将其与外部源结合使用。有关新特性的更多详细信息，请参阅 TRM 中的 F28P65x CMPSS 章节。

3.1.8 ADC 硬件冗余安全校验器

可配置硬件逻辑块会监测选定的 ADC 结果寄存器，并将其与容差寄存器中设置的值进行比较，超出容差的事件由 CPU 聚合并映射到用于中断事件的 ePIE。来自各个逻辑块的事件也会路由到 XBAR。ADC 安全校验器在后台运行，不需要额外的 CPU 周期即可执行。

3.1.9 在 CPU 子系统之间灵活地共享存储器

在 F2838x 中，器件型号为每个 CPU 分配了固定大小的闪存和 RAM。在 F28P65x 中，每个 CPU 的闪存和 RAM 大小分配是可配置的。

3.1.10 增加了 CLA 上的 RAM 程序存储器

在 F2838x 和其他器件中，CLA 上的 RAM 程序存储器限制为 32KB。F28P65x 中有一个额外的 32KB 程序存储器只能由 CLA 访问，从而将整个 CLA 程序存储器提高到 64KB。

3.2 通信模块更改

F2838x 和 F28P65x 器件之间的通信模块更改会影响模块数量以及 CAN、CAN-FD、USB 和 EtherCAT 从 F2838x 的 CM 侧迁移到 F28P65x 上的 C28x。两种器件的模块化功能均保持不变。C2000Ware 示例和 driverlib 介绍了由 F2838x 上的 CM 控制并迁移到 F28P65x 上的 C28 的通信模块的软件迁移。表 3-1 展示了在 F2838x 和 F28P65x 之间迁移应用时应考虑的模块实例和差异。

表 3-1. 通信模块实例

模块	类别	F2838x	F28P65x	注意事项
SCI	编号	4 - SCIA、SCIB、SCIC、SCID	2 - SCIA、SCIB	
I2C	编号	3 - I2CA、I2CB、1 - CM-I2C (CM 侧)	2 - I2CA、I2CB	
LIN	编号	不存在	2 - LINA、LINB	
CAN	编号	2 - CANA、CANB	1 - CANA	
CAN-FD	编号	1 - MCANA	2 - MCANA、MCANB	
 McBSP	编号	2 - MCBSPA、MCBSPB	不存在	
SPI	编号	4 - SPIA、SPIB、SPIC、SPID	4 - SPIA、SPIB、SPIC、SPID	
PMBUS	编号	1 - PMBUSA	1 - PMBUSA	
EMIF	编号	2 - EMIF1、EMIF2	1 - EMIF1	
USB	编号	1 - USBA (CM 侧)	1 - USBA	
ECAT	编号	1 - ECATA (CM 侧)	1 - ECATA	
UART	编号	1 - CM-UART (CM 侧)	2 - UARTA、UARTB	
SSI	编号	1 - SSIA	不存在	
FSI	编号	8 - FSIRXA..G、2 - FSITXA、FSITXB	4 - FSIRXA..D , 2 - FSITXA、FSITXB	由于菊花链改进而对 F28P65x 进行了更新
	寄存器	-	TX_OPER_CTRL_LO.TDM_ENABLE	输入 TDM 端口选择位
		-	TX_OPER_CTRL_LO.SEL_TDM_IN	发送 TDM 模式启用位
		-	TX_OPER_CTRL_HI.EXT_TRIG_SEL	外部触发选择位
		-	TX_PING_CTRL	发送 ping 控制寄存器
		-	RX_MASTER_CTRL.INPUT_ISOLATE	隔离 FSI RX 输入
		-	RX_TRIG_CTRL_0	接收触发控制寄存器 0
		-	RX_TRIG_WIDTH_0	接收触发宽度寄存器 0
		-	RX_TRIG_CTRL_1	接收触发控制寄存器 1
		-	RX_TRIG_CTRL_2	接收触发控制寄存器 2
		-	RX_TRIG_CTRL_3	接收触发控制寄存器 3
		-	RX_UDATA_FILTER	接收用户数据滤波器控制寄存器

3.3 控制模块更改”中重点介绍了这一新特性。

F2838x 和 F28P65x 器件之间的控制模块变化极小。最大的变化来自 F28P65x 器件上的 EPWM 和 ECAP。表 3-2 展示了在 F2838x 和 F28P65x 之间迁移应用时应考虑的模块实例差异。

表 3-2. 控制模块差异

模块	类别	F2838x	F28P65x	注意事项
SDFM	编号	8 - SD1_D1C1..D4C4、 SD2_D1C1..D4C4	16 - SD1_D1C1..D4C4、 SD2_D1C1..D4C4、 SD3_D1C1..D4C4、 SD4_D1C1..D4C4	
	寄存器	SDIFLG.MIF		F28P65x 上的 MIF 说明更新为“主”中断标志
		SDIFLGCLR.MIF		F28P65x 上的 MIF 说明更新为“主”中断标志
		SDCTL.MIE		F28P65x 上的 MIE 说明更新为“主” SDy_ERR 中断使能
		SDMFILEN.MFE		F28P65x 上的 SDMFILEN 说明更新为 SD “主” 滤波器使能。F28P65x 上的 MFE 说明更新为“主” 滤波器使能
eQEP	数字	3 - EQEP1..3	6 - EQEP1..6	
	寄存器	REV.MINOR=1	REV.MINOR=2	
		QEPSRCSEL		F28P65x 上有更多输入选项
eCAP	编号	7 - ECAP1..7		
	寄存器	ECCTL0.INPUTSEL[0..6]	ECCTL0.INPUTSEL[0..7]	
		-	ECCTL0.QUALPRD	噪声滤波的限定周期
		-	ECCTL0.SOCEVTSEL	ADC SOC 事件选择
		ECCTL2.DMAEVTSEL		F28P65x 上添加了 APWM 模式触发
		-	ECEINT.MUNIT_1..2_ERRO_R_EVT1..2	监控单元错误事件中断使能
		-	ECFLG.MUNIT_1..2_ERRO_R_EVT1..2	监控单元错误事件中断标志
		-	ECCLR.MUNIT_1..2_ERRO_R_EVT1..2	监控单元错误事件中断标志清除
		-	ECFRC.MUNIT_1..2_ERRO_R_EVT1..2	监控单元错误事件中断标志强制
	ECAPSYNCINSEL			F28P65x 上有更多输入选项
	其他	-	新的寄存器具有额外的信号监控功能： ECAP_SIGNAL_MONITORING	
HRCAP	编号	2 - HRCAP6、HRCAP7		

表 3-2. 控制模块差异 (continued)

模块	类别	F2838x	F28P65x	注意事项
ePWM	编号	16 - EPWM1..16	18 - EPWM1..18	
	寄存器	EPWMSYNCINSEL	F28P65x 上有更多 EPWMxSYNCI 选项	
	-	CMPCTL.LINKDUTYHR	CMPAHR、CMPBHR 寄存器链接	
	GLDCTL.GLDMODE		F28P65x 上的额外选项=> 1000:Load on Counter=CMPCU , 1001:Load on Counter=CMPCD , 1010:Load on Counter=CMPDU , 1011:Load on Counter=CMPDD	
	EPWMXLINK		F2838x 上的 4 位字段到 F28P65x 上相应的 5 位字段	
	-	TZEINT.CAPEVT	捕获事件中断使能	
	-	TZFLG.CAPEVT	捕获事件标志	
	-	TZCBCFLG.CAPEVT	逐周期捕获事件标志	
	-	TZOSTFLG.CAPEVT	单稳态捕获事件标志	
	-	TZCLR.CAPEVT	捕获事件清除	
	-	TZCBCLLR.CAPEVT	逐周期捕获事件清除	
	-	TZOSTCLR.CAPEVT	单稳态捕获事件清除	
	-	TZFRC.CAPEVT	强制捕获事件	
	ETSEL.INTSEL		值 011 在 F28P65x 上为 ETINTMIX , 在 F2838x 上为 TBCTR=0 PRD	
	ETSEL.SOCASEL		值 011 在 F28P65x 上为 ETSOCAMIX , 在 F2838x 上为 TBCTR=0 PRD	
	ETSEL.SOCBSEL		值 011 在 F28P65x 上为 ETSOCBMIX , 在 F2838x 上为 TBCTR=0 PRD	
	DCFCTL.PULSESEL		值 11 在 28P65x 上为 BLANKPULSEMIX	
	-	HRCNFG.HRLOAD	值 11 在 F28P65x 上为 CMPA_EQ	
	-	HRCNFG.HRLOADB	值 11 在 F28P65x 上为 CMPB_EQ	
	EPWM_REGS.HRPWR	OTTOCAL_REGS.HRPWR	HRPWM 功率寄存器	
	EPWM_REGS.HRMSTEP	OTTOCAL_REGS.HRMSTEP	HRPWM MEP 步长寄存器	
	-	EPWMXLINK2	EPWMx 链路 2 寄存器	
	-	TZSEL2	跳匣区域选择寄存器 2	
	-	TZTRIPOUTSEL	跳匣区域选择寄存器	
	-	ETINTMIXEN	事件触发混合 INT 选择寄存器	
	-	ETSOCAMIXEN	事件触发混合 SOCA 选择寄存器	
	-	ETSOCBMIXEN	事件触发混合 SOCB 选择寄存器	
	-	BLANKPULSEMIXSEL	消隐窗口触发脉冲选择寄存器	
	-	DCCAPMIXSEL	捕获事件脉冲选择寄存器	
	-	CAPCTL	事件捕获控制寄存器	
	-	CAPGATETRIPSEL	事件捕获门跳变输入选择寄存器	
	-	CAPINTRIPSEL	事件类别跳变输入选择寄存器	
	-	CAPTRIPSEL	事件捕获信号选择寄存器	
	-	EPWM_XCMP_REGS	XCMP 寄存器	
	-	DE_REGS	二极管仿真寄存器	
	-	MINDB_LUT_REGS	最小死区和查询表寄存器	
HRPWM	编号	8 - HRPWM1..8	18 - HRPWM1..18	
	时钟源	EPWM1CLK	各自的 EPWM	

3.4 模拟模块差异

这部分简要介绍了 F2838x 和 F28P65x 的模拟特性差异。与 F2838x 上的 ADC 相比，F28P65x 上的 ADC 具有许多新特性。[表 3-3](#) 展示了这些差异。

表 3-3. 模拟模块差异

模块	类别	F2838x	F28P65x	注意事项
ASUBSYS	寄存器	ANAREFTRIMD	-	模拟基准修整 D 寄存器
		-	ANAREFCTL	模拟基准控制寄存器
		-	VMONCTL	电压监控器控制寄存器
		-	CMPHPMXSEL	比较器高电平正多路复用器选择寄存器
		-	CMPLPMXSEL	比较器低电平正多路复用器选择寄存器
		-	CMPHNMXSEL	比较器高电平负多路复用器选择寄存器
		-	CMPLNMXSEL	比较器低电平负多路复用器选择寄存器
		-	ADCDACLOOPBACK	DAC 至 ADC 环回寄存器
		-	AGPIOCTRLG	AGPIO 控制寄存器
		-	AGPIOCTRLH	AGPIO 控制寄存器
		-	CMPHPMXSEL1	比较器高电平正多路复用器选择寄存器
		-	CMPLPMXSEL1	比较器低电平正多路复用器选择寄存器
		-	ADCSCFCRGGB	ADC 全局 SOC 强制寄存器
		-	ADCSCFCRGGBSEL	ADC 全局 SOC 强制选择寄存器
LOCK		F28P65x 中新寄存器的额外锁定字段		

表 3-3. 模拟模块差异 (continued)

模块	类别	F2838x	F28P65x	注意事项
ADC (1)	编号	4 - ADCA 至 ADCD	3 - ADCA 至 ADCC	
	最大速度	50MHz		
	寄存器	-	ADCCTL1.EXTMUXPRES ELECTEN	外部多路复用器预选启用
		-	ADCCTL1.TDMAEN	启用备用 DMA 时序
		-	ADCCTL2.OFFTRIMMOD E	失调电压修整模式
		ADCBURSTCTL.BURSTT RIGSEL[5..0]	ADCBURSTCTL.BURSTT RIGSEL[6..0]	
		-	ADCINTFLG.ADCINTxRE SULT	ADC 中断结果就绪
		ADCINTFLGCLR		清除 F28P65x 上 ADCINTFLG 寄存器中的相应标志位
		ADCINTSEL1N2.INT1SE L[3..0]	ADCINTSEL1N2.INT1SE L[4..0]	F28P65x 上的新 OSINT 选项
		ADCINTSEL1N2.INT2SE L[3..0]	ADCINTSEL1N2.INT2SE L[4..0]	
		ADCINTSEL3N4.INT1SE L[3..0]	ADCINTSEL3N4.INT1SE L[4..0]	
		ADCINTSEL3N4.INT2SE L[3..0]	ADCINTSEL3N4.INT2SE L[4..0]	
		ADCSOCxCTL.CHSEL[18 ..15]	ADCSOCxCTL.CHSEL[19 ..15]	
		ADCSOCxCTL.TRIGSEL[25..20]	ADCSOCxCTL.TRIGSEL[26..20]	
		-	ADCSOCxCTL.EXTCHE L	SOC 外部通道多路复用器选择
		ADCOFFTRIM.OFFTRIM		F28P65x - ADC 失调电压修整 12B SE 偶数
		-	ADCOFFTRIM.OFFTRIM1 2BSEODD	ADC 失调电压修整 12B SE 奇数
		-	ADCPBPxCONFIG.ABSE N	ADC 后处理块绝对启用
		ADCPBPxOFFCAL		F28P65x - 如果多个 PPB 指向同一 SOC，则将应用编号最低的 PPB 的 OFFCAL。
		ADCPBPxTRIPHI.LIMITH I[15..0]	ADCPBPxTRIPHI.LIMITH I[23..0]	
	ADCPBPxTRIPHI.HSIGN	-	上限符号位	
	-	ADCPBPxTRIPLO.LIMITL O2EN	扩展下限 2 启用	

表 3-3. 模拟模块差异 (continued)

模块	类别	F2838x	F28P65x	注意事项
ADC (1)	寄存器	ADCPPBxRESULT	与 F28P65x 上的 ADCINTFLG 相关的更新	
		-	ADCOFFTRIM2	ADC 偏移调整寄存器
		-	ADCOFFTRIM3	ADC 偏移调整寄存器
		-	ADCSAFECHECKRESEN	ADC 安全检查结果使能寄存器
		-	ADCREV2	ADC 包装器修订版本寄存器
		-	REPxCTL	ADC 触发中继器控制寄存器
		-	REPxN	ADC 触发中继器 N 选择寄存器
		-	REPxPHASE	ADC 触发中继器相位选择寄存器
		-	REPxSPREAD	ADC 触发中继器扩展选择寄存器
		-	REPxFRC	ADC 触发中继器软件强制寄存器
		-	ADCPPBxLIMIT	ADC PPB 转换计数限制寄存器
		-	ADCPPBPxCOUNT	ADC PPB 部分转换计数寄存器
		-	ADCPPBxCONFIG2	ADC PPB 求和移位寄存器
		-	ADCPPBxPSUM	ADC PPB 部分求和寄存器
		-	ADCPPBxPMAX	ADC PPB 部分最大寄存器
		-	ADCPPBxPMAXI	ADC PPB 部分最大索引寄存器
		-	ADCPPBxPMIN	ADC PPB 部分最小寄存器
		-	ADCPPBxPMINI	ADC PPB 部分最小索引寄存器
		-	ADCPPBxTRIPLO2	ADC PPB 延长跳变低寄存器
		-	ADCPPBxSUM	ADC PPB 最终求和结果寄存器
		-	ADCPPBxCOUNT	ADC PPB 最终转换计数寄存器
		-	ADCPPBxMAX	ADC PPB 最终最大结果寄存器
		-	ADCPPBxMAXI	ADC PPB 最终最大索引结果寄存器
		-	ADCPPBxMIN	ADC PPB 最终最小结果寄存器
		-	ADCPPBxMINI	ADC PPB 最终最小索引结果寄存器
		-	ADC_SAFECHECK_REGS	ADC 安全检查寄存器
		-	ADC_SAFECHECK_INTE_VT_REGS	ADC 安全检查中断和事件寄存器
GPDAC	编号	3 - GPDACA、GPDACB、GPDACC	2 - GPDACA、GPDACC	
	寄存器	-	DACCTL.MODE	增益模式选择
		DACCTL SYNCSEL[7..4]	DACCTL SYNCSEL[8..4]	

表 3-3. 模拟模块差异 (continued)

模块	类别	F2838x	F28P65x	注意事项
CMPSS (1)	编号	8 - CMPSS1 至 CMPSS8	11 - CMPSS1 至 CMPSS11	
	寄存器	-	COMPDACHCTL.RAMPDIR	高斜坡发生器方向
		COMPDACCTL	COMPDACHCTL	F28P65x 上的名称发生更改以适应双上升/下降斜坡发生器。
		RAMPMAXREFA	RAMPHREFA	
		RAMPMAXREFA.RAMPMAXREF	RAMPHREFA.RAMPHREF	
		RAMPMAXREFS	RAMPHREFS	
		RAMPMAXREFS.RAMPMAXREF	RAMPHREFS.RAMPHREF	
		RAMPDECVALA	RAMPHSTEPVALA	
		RAMPDECVALA.RAMPDECVAL	RAMPHSTEPVALA.RAMPHSTEPVAL	
		RAMPDECVALS	RAMPHSTEPVALS	
		RAMPDECVALS.RAMPDECVAL	RAMPHSTEPVALS.RAMPHSTEPVAL	
		RAMPSTS	RAMPHSTS	
		RAMPSTS.RAMPVALUE	RAMPHSTS.RAMPHVALUE	
		CTRIPxFILCLKCTL.CLKP RESCALE[9..0]	CTRIPxFILCLKCTL.CLKP RESCALE[15..0]	F28P65x 上的 CMPSS 滤波器预分频大小增加
		CTRIPxFILCTL.SAMPWIN[8..4]	CTRIPxFILCTL.SAMPWIN[8..3]	F28P65x 上的 CMPSS 滤波器样本窗口大小增加
		CTRIPxFILCTL.THRESH[13..9]	CTRIPxFILCTL.THRESH[14..9]	F28P65x 上的 CMPSS 滤波器阈值大小增加
		-	CTRIPxFILCTL.FILTINSEL	滤波器输入多路复用器选择
		-	COMPDACHCTL2	CMPSS 高电平 DAC 控制寄存器 2
		-	RAMPHCTLA	CMPSS 高斜坡控制有效寄存器
		-	RAMPHCTLs	CMPSS 高斜坡控制影子寄存器
		-	DACHVALS2	CMPSS 高 DAC 值影子寄存器 2
		-	DACLVALS2	CMPSS 低 DAC 值影子寄存器 2
		-	COMPDAACLCTL	CMPSS 低 DAC 控制寄存器
		-	COMPDAACLCTL2	CMPSS 低 DAC 控制寄存器 2
		-	RAMPLREFA	CMPSS 低斜坡基准有效寄存器
		-	RAMPLREFS	CMPSS 低斜坡基准影子寄存器
		-	RAMPLSTEPVALA	CMPSS 低斜坡阶跃值有效寄存器
		-	RAMPLCTLA	CMPSS 低斜坡控制有效寄存器
		-	RAMPLSTEPVALS	CMPSS 低斜坡阶跃值影子寄存器
CMPSS (1)	寄存器	-	RAMPLCTLs	CMPSS 低斜坡控制影子寄存器
		-	RAMPLSTS	CMPSS 低斜坡状态寄存器
		-	RAMPLDLYA	CMPSS 低斜坡延迟有效寄存器
		-	RAMPLDLYS	CMPSS 低斜坡延迟影子寄存器
		-	CTRIPxFILCLKCTL2	CTRIPxFILCLKCTL2 滤波器时钟控制寄存器 2
		-	CTRIPHFICLKCTL2	CTRIPHFICLKCTL2 滤波器时钟控制寄存器 2

表 3-3. 模拟模块差异 (continued)

模块	类别	F2838x	F28P65x	注意事项
温度传感器	编号	1 - (在 ADCA 通道 13 中)	1 - (在 ADCB 通道 18 中)	

- (1) 在从 F2838x 向 F28P65x 移植 (或反向移植) 软件的过程中 , 必须十分小心 , 以确保使用正确的 ADC 通道 , 因为通道分配有所不同 , 请参阅 [节 3.9](#)。

3.5 其他器件更改

这部分介绍了前几部分中未涉及到的 F2838x 和 F28P65x 的特性差异 , 因此在两种器件之间迁移应用时 , 必须考虑下面指出的更改。

3.5.1 Pie 通道映射

F2838x 和 F28P65x 的 Pie 通道映射由于二者的外设模块变更而有所不同。节 3.5.1.1 对这两种器件上的共同和独有 Pie 通道分配进行了总结。

3.5.1.1 F2838x 与 F28P65x PIE 通道映射比较

表 3-4. Pie 表图例

颜色	说明
	两种器件通用
红色	仅适用于 F2838x
绿色	只适用于 F28P65x
蓝色	器件的不同之处，第一行列出了 F2838x，第二行列出了 F28P65x

表 3-5. Pie 表重叠

	INTx. 1	INTx. 2	INTx. 3	INTx. 4	INTx. 5	INTx. 6	INTx. 7	INTx. 8	INTx. 9	INTx. 10	INTx. 11	INTx. 12	INTx. 13	INTx. 14	INTx. 15	INTx. 16
INT1.y	ADCA_1	ADC_B1	ADC_C1	XINT_1	XINT2	ADCD_1	TIMER_0	WAKE/ WDINT	I2CA	SYS_ERR	ECATSYNC0	ECATINTn	CIPC0	CIPC1	CIPC2	CIPC3
INT2.y	EPWM_M1_T_Z	EPWM_M2_T_Z	EPWM_M3_T_Z	EPWM_M4_T_Z	EPWM_5_TZ	EPWM_6_TZ	EPWM_7_TZ	EPWM8_T_Z	EPWM9_TZ	EPWM10_TZ	EPWM11_TZ	EPWM12_TZ	EPWM13_TZ	EPWM14_TZ	EPWM15_TZ	EPWM16_TZ
INT3.y	EPWM_M1	EPWM_M2	EPWM_M3	EPWM_M4	EPWM_5	EPWM_6	EPWM_7	EPWM8	EPWM9	EPWM10	EPWM11	EPWM12	EPWM13	EPWM14	EPWM15	EPWM16
INT4.y	ECAP_1	ECAP_2	ECAP_3	ECAP_4	ECAP5	ECAP6	ECAP7		FSITXA1	FSITXA2	FSITXB1	FSITXB2	FSIRXA1	FSIRXA2	FSIRXB1	FSIRXB2
INT5.y	EQEP_1	EQEP_2	EQEP_3	EQEP_4	CLB1	CLB2	CLB3	CLB4	SDFM1	SDFM2	ECATRST	ECATSYNC1	SDFM1DR1	SDFM1DR2	SDFM1DR3	SDFM1DR4
INT6.y	SPIA_RX	SPIA_TX	SPIB_RX	SPIB_TX	MCBS_PA_RX --> LINA_0	MCBS_PA_TX --> LINA_1	MCBS_PB_RX --> LINB_0	MCBSPB_TX --> LINB_1	SPIC_RX	SPIC_TX	SPID_RX	SPID_TX	SDFM2DR1	SDFM2DR2	SDFM2DR3	SDFM2DR4
INT7.y	DMA_CH1	DMA_CH2	DMA_CH3	DMA_CH4	DMA_CH5	DMA_CH6	EQEP5	EQEP6	FSIRXC1	FSIRXC2	FSIRXD1	FSIRXD2	FSIRXE1 --> SDFM3DR1	FSIRXE2 --> SDFM3DR2	FSIRXF_INT1 --> SDFM3DR3	FSIRXF_INT2 --> SDFM3DR4
INT8.y	I2CA	I2CA_FIFO	I2CB	I2CB_FIFO	SCIC_RX --> UART0_INT	SCIC_TX --> UART1_INT	SCID_RX --> EPWM17_TZ	SCID_TX --> EPWM18_TZ	FSIRXG1	FSIRXG2	FSIRXH1 --> SDFM3	FSIRXH2 --> SDFM4	CLB5	CLB6	CLB7	CLB8
INT9.y	SCIA_RX	SCIA_TX	SCIB_RX	SCIB_TX	CANA0	CANA1	CANBO --> EPWM18	CANB1 --> EPWM17	MCANSS-A0	MCANSS-A1	MCANSS-A_ECC_CORR_P_LS	MCANSS-B_WAKE_AND_TS_PLS	PMBUSA	CM_STATUS --> AESINT	USBA	
INT10.y	ADCA_EVT	ADCA_2	ADCA_3	ADCA_4	ADCB_EVT	ADCB2	ADCB3	ADCB4	ADCC_EVT	ADCC2	ADCC3	ADCC4	ADCD_EVT	ADCD2	ADCD3	ADCD4 --> ADCCHECKINT
INT11.y	CLA1_1	CLA1_2	CLA1_3	CLA1_4	CLA1_5	CLA1_6	CLA1_7	CLA1_8	CMTOCPUxIPCIN TR0 --> MCANSS-B0	CMTOCPUxIPCIN TR1 --> MCANSS-B1	CMTOCPUxIPCIN TR2 --> MCANSS-B_ECC_CORR_P_LS	CMTOCPUxIPCIN TR3 --> MCANSS-B_WAKE_AND_TS_PLS	CMTOCPUxIPCIN TR4 --> SDFM4DR1	CMTOCPUxIPCIN TR5 --> SDFM4DR2	CMTOCPUxIPCIN TR6 --> SDFM4DR3	CMTOCPUxIPCIN TR7 --> SDFM4DR4
INT12.y	XINT_3	XINT_4	XINT_5	MPO_ST	FMC_D_ONE --> FLSS_IN	VCRC	FPU_O_FLOW	FPU_UFLO_W		ECAP6_2	ECAP7_2		CPUCRC	CLA1CRC	CLA_OVERFLOW	CLA_UNDERFLOW

3.5.2 Bootrom

有关 F2838x 和 F28P65x 的 Bootrom 异同点，请参阅表 3-6 和表 3-9。

表 3-6. Bootrom 比较表

		F2838x	F28P65x
启动引导过程		CPU1：器件复位；CPU2：CPU1 应用	
GPIO 引导模式选择		仅在 CPU1 中受支持	
IPC 引导模式选择		在 CPU2 和 CM 中受支持	
引导模式	闪存	在 CPU1、CPU2 和 CM 中受支持	在 CPU1、CPU2 中受支持
	安全闪存	在 CPU1、CPU2 和 CM 中受支持	在 CPU1、CPU2 中受支持
	RAM	在 CPU1、CPU2 和 CM 中受支持	在 CPU1、CPU2 中受支持
	OTP	在 CPU2 和 CM 中受支持	在 CPU2 中受支持
	从 IPC 消息 RAM 复制到本地 RAM	CPU1：否 CPU2：CPU1TOCPU2MSGRAM1 CM：CPU1TOCMMSGRAM1	CPU1：否 CPU2：CPU1TOCPU2MSGRAM1
引导加载程序支持		CPU1：I2C、CAN、SPI、SCI、并联、USB	CPU1：I2C、CAN、MCAN、SPI、SCI、并联、USB 和 FWU
ROM 内容		包括 AES 表和电机控制库	不包括 AES 表和电机控制库
PLL 选项		CPU1 引导期间无法选择切换 PLL	CPU1 引导期间可选择切换 PLL
锁步初始化		锁步不可用	在 CPU 2 引导代码中执行锁步初始化
MPOST		可在 110MHz、80MHz 和 60MHz PLL 输出时钟下执行	可在 150MHz、75MHz PLL 输出时钟以及 INTOSC 时钟下执行

表 3-7. 引导选项图例

颜色	说明
	两种器件共有的选项，但 BOOTDEFx 值可能会不同
红色	仅适用于 F2838x 的选项
绿色	仅适用于 F28P65x 的选项

表 3-8. 引导加载程序和 GPIO 分配比较

引导加载程序	选项	BOOTDEFx	F2838x	F28P65x
并联	0	0x00	D0-D7=89、90、58-62、88； DSP=91；主机=92	D0-D7=0 至 7；DSP=10；主机=11
	1	0x20	不适用	D0-D7=89、90、58-62、88；DSP=91；主机=92
SCIA	0	0x01	TX=29；RX=28	TX=12；RX=13
	1	0x21	TX=84；RX=85	TX=84；RX=85
	2	0x41	TX=36；RX=35	TX=36；RX=35
	3	0x61	TX=42；RX=43	TX=42；RX=43
	4	0x81	TX=65；RX=64	TX=65；RX=64
	5	0xA1	TX=135；RX=136	TX=29；RX=28
	6	0xC1	TX=8；RX=9	TX=8；RX=9
CAN	0	0x02	TX=37；RX=36	TX=4；RX=5
	1	0x22	TX=71；RX=70	TX=19；RX=18
	2	0x42	TX=63；RX=62	TX=31；RX=30
	3	0x62	TX=19；RX=18	TX=37；RX=36
	4	0x82	TX=4；RX=5	TX=63；RX=62
	5	0xA2	TX=31；RX=30	TX=71；RX=70

表 3-8. 引导加载程序和 GPIO 分配比较 (continued)

引导加载程序	选项	BOOTDEFx	F2838x	F28P65x
MCAN	0	0x08	不适用	TX=4 ; RX=5
	1	0x18	不适用	TX=8 ; RX=10
	2	0x28	不适用	TX=19 ; RX=18
	3	0x38	不适用	TX=71 ; RX=70
	4	0x48	不适用	TX=74 ; RX=75
SPI	0	0x06	SIMO=58 ; SOMI=59 ; CLK=60 ; STE=61	PICO=58 ; POCL=55 ; CLK=56 ; PTE=57
	1	0x26	SIMO=16 ; SOMI=17 ; CLK=18 ; STE=19	PICO=202 ; POCL=203 ; CLK=204 ; PTE=205
	2	0x46	SIMO=32 ; SOMI=33 ; CLK=34 ; STE=35	PICO=16 ; POCL=17 ; CLK=18 ; PTE=19
	3	0x66	SIMO=16 ; SOMI=17 ; CLK=56 ; STE=57	PICO=58 ; POCL=59 ; CLK=34 ; PTE=35
	4	0x86	SIMO=54 ; SOMI=55 ; CLK=56 ; STE=57	不适用
I2C	0	0x07	SDA=91 ; SCL=92	SDA=0 ; SCL=1
	1	0x27	SDA=32 ; SCL=33	SDA=42 ; SCL=43
	2	0x47	SDA=42 ; SCL=43	SDA=91 ; SCL=92
	3	0x67	SDA=0 ; SCL=1	SDA=104 ; SCL=105
	4	0x87	SDA=104 ; SCL=105	不适用
USB	0	0x09	DM=42 ; DP=43	DM=42 ; DP=43

表 3-9. 引导模式比较

引导模式	选项	BOOTDEFx	F2838x	F28P65x
闪存	0	0x03	CPU1 : 条目=0x00080000 ;	CPU1/CPU2 : 条目=0x00080000 ;
	1	0x23	CPU1 : 条目=0x00088000 ;	CPU1/CPU2 : 条目=0x0009FFF0 ;
	2	0x43	CPU1 : 条目=0x000A8000 ;	CPU1/CPU2 : 条目=0x000A0000 ;
	3	0x63	CPU1 : 条目=0x000BE000 ;	CPU1/CPU2 : 条目=0x000C0000 ;
	4	0x83	-	CPU1/CPU2 : 条目=0x000E0000 ;
	5	0xA3	-	CPU1/CPU2 : 条目=0x00100000 ;
	6	0xC3	-	CPU1/CPU2 : 条目=0x0011FFF0 ;
安全闪存	0	0x0A	CPU1 : 条目=0x00080000 ;	CPU1/CPU2 : 条目=0x00080000 ;
	1	0x2A	CPU1 : 条目=0x00088000 ; 组/扇区 =0/4	-
	2	0x4A	CPU1 : 条目=0x000A8000 ;	CPU1/CPU2 : 条目=0x000A0000 ;
	3	0x6A	CPU1 : 条目=0x000BE000 ;	CPU1/CPU2 : 条目=0x000C0000 ;
	4	0x8A	-	CPU1/CPU2 : 条目=0x000E0000 ;
	5	0xAA	-	CPU1/CPU2 : 条目=0x00100000 ;

表 3-9. 引导模式比较 (continued)

引导模式	选项	BOOTDEFx	F2838x	F28P65x
CPU1 FWU 闪存	0	0x0B	-	条目=0x00080000 ; 组=0 条目=0x000A0000 ; 组=1 条目=0x000C0000 组=2 条目=0x000E0000 组=3 条目=0x00100000 组=4
	1	0x2B	-	条目=0x0008FFFF ; 组=0 条目=0x000AFFF0 ; 组=1 条目=0x000CFFF0 组=2 条目=0x000EFFF0 组=3 条目=0x0010FFF0 组=4
	2	0x4B	-	条目=0x00090000 ; 组=0 条目=0x000B0000 ; 组=1 条目=0x000D0000 组=2 条目=0x00F0000 组=3 条目=0x00110000 组=4
	3	0x6B	-	条目=0x0009FFFF ; 组=0 条目=0x000BFFF0 ; 组=1 条目=0x000DFFF0 组=2 条目=0x000FFFF0 组=3 条目=0x0011FFF0 组=4
CPU2 FWU 闪存	0	0x06	-	条目=0x00080000 ; 组=0 条目=0x000A0000 ; 组=1 条目=0x000C0000 组=2 条目=0x000E0000 组=3 条目=0x00100000 组=4
	1	0x26	-	条目=0x0008FFFF ; 组=0 条目=0x000AFFF0 ; 组=1 条目=0x000CFFF0 组=2 条目=0x000EFFF0 组=3 条目=0x0010FFF0 组=4
	2	0x46	-	条目=0x00090000 ; 组=0 条目=0x000B0000 ; 组=1 条目=0x000D0000 组=2 条目=0x00F0000 组=3 条目=0x00110000 组=4
	3	0x66	-	条目=0x0009FFFF ; 组=0 条目=0x000BFFF0 ; 组=1 条目=0x000DFFF0 组=2 条目=0x000FFFF0 组=3 条目=0x0011FFF0 组=4
等待	0	0x04	看门狗已启用	看门狗已启用
	1	0x24	看门狗已禁用	看门狗已禁用
RAM	0	0x05	条目 = 0x00000000	条目 = 0x00000000

3.5.3 CLB 和电机控制库

F2838x 支持 ROM 中的电机控制库，但 F28P65x 不支持。F2838x 和 F28P65x 之间的 CLB 没有特性差异。唯一的区别是每个器件存在的逻辑块数量，如表 3-10 所示。

表 3-10. CLB 和电机控制库

模块	类别	F2838x	F28P65x	注释
CLB	编号	8 个逻辑块	6 个逻辑块	没有特性差异
ROM 中的电机控制库	实例	使用	none	

3.5.4 ERAD

F2838x 和 F28P65x 的 ERAD 模块有大量变更，如表 3-11 中所述

表 3-11. ERAD 模块差异

模块	类别	F2838x	F28P65x	注意事项
ERAD	特性	128 个事件选择器选项	256 个事件选择器选项	每个 PWM 和 OUTPUTXBAR1 输出都连接到 F28P65x 中的 ERAD
	寄存器	-	PCTRACE_GLOBAL	全局控制寄存器
		-	PCTRACE_BUFFER	跟踪缓冲器指针寄存器
		-	PCTRACE_QUAL1	跟踪限定符寄存器 1
		-	PCTRACE_QUAL2	跟踪限定符寄存器 2
		-	PCTRACE_LOGPC_SOFTENABLE	上次由软件启用 PC 跟踪时的 PC
		-	PCTRACE_LOGPC_SOFTDISABLE	上次由软件禁用 PC 跟踪时的 PC
		-	PCTRACE_BUFFER_BASE	跟踪缓冲器地址

3.5.5 AGPIO 滤波器

F28P65x 在 100PZ 上有 11 个通道，在更多引脚的封装上有 22 个通道，支持正常 GPIO 和 AGPIO（模拟）引脚功能。F2838x 上不提供 AGPIO 功能。表 3-12 总结了如何在 F28P65x 器件上配置 AGPIO 通道。

表 3-12. GPIOy 的 AGPIO 配置

AGPIO\GPIO 寄存器设置	GPxAMSEL.GPIOy='0'	GPIOxAMSEL.GPIOy='1'<default setting>
GPIOCTRLx.GPIOy='0'<default setting>	GPIOy	-
GPIOCTRLx.GPIOy='1'	GPIOy	模拟

提供了一个可配置滤波器，以帮助降低 AGPIO 引脚模拟部分的噪声。可在两个组中启用和配置该滤波器。有关两组 AGPIO 滤波器和可用配置选项的更多详细信息，请参阅器件特定的技术参考手册中的 AGPIO 和 ANALOG_SUBSYS_REGS 部分。

3.6 电源管理

F2838x 器件仅支持双轨电源（3.3V 和 1.2V）。F28P65x 有两个电源选项。该器件可通过内部 LDO VREG 由双轨电源（3.3V 和 1.2V）或单轨电源（3.3V）供电。这部分介绍了两种器件在电源管理方面的异同点。

3.6.1 VREGENZ

F28P65x 支持外部和内部 VREG 模式，可通过 VREGENZ 引脚选择。F2838x 仅支持外部 VREG，没有 VREGENZ 引脚。与具有 VREGENZ 引脚的其他 C28x 器件相比，F28P65x VREGENZ 具有上拉高电阻，默认在外部 VREG 模式下运行，而过去的器件在 VREGENZ 上具有下拉电阻，这种情况下默认在内部 VREG 模式下运行。

3.6.2 LDO/VREG

F2838x 没有内部 VREG，仅支持外部 VREG。F28P65x 支持内部和外部 VREG，并可使用 VREGENZ 引脚进行选择。F28P65x 中的 VREGENZ 引脚具有内部上拉，如果引脚悬空，则默认在 VDD 引脚上以外部 VREG 模式运行。F28P65x 中的 VREGENZ 引脚位置是 F2838x 器件中的 NC（无连接）引脚。

3.6.3 POR/BOR

F2838x 和 F28P65x 上的 POR 没有功能变化。BOR (I/O BOR) 是 F28P65x 中的一项新功能。

3.6.4 功耗

如果 F2838x 和 F28P65x 使用相同数量的外设，而 F28P65x 在外部 VREG 模式下运行，那么二者的功耗不存在显著差异。

3.7 内存模块更改

F2838x 和 F28P65x 器件中的 RAM 和闪存存储器有一些异同点。表 3-13 总结了包括错误检查和安全分配在内的存储器特性。

表 3-13. RAM 和闪存存储器更改

存储器		F2838x			F28P65x		
		大小	奇偶校验/ ECC	受安全保护	大小	奇偶校验/ ECC	受安全保护
RAM	专用 RAM	24KB	ECC		104KB	奇偶校验	
	本地共享 RAM	64KB	ECC	是	64KB	奇偶校验	
	全局共享 RAM	128KB	奇偶校验		80KB	奇偶校验	
	CPU1、CPU2 和 CM ¹ 消息 RAM	24KB	ECC		4KB	奇偶校验	
	C28 CPU/CLA 消息 RAM	1KB	奇偶校验		512B	奇偶校验	
	DMA/CLA 消息 RAM	1KB	奇偶校验		512B	奇偶校验	
	总 RAM	242KB			249KB		
闪存	每个 C28 组	256KB (每个 CPU 2 个组 x 2 C28 CPU)	ECC	DCSM 受控	256KB (5 个组可在 2 个 C28 CPU 之间映射)	ECC	DCSM 受控
	每个 CM 组	512KB (1 个 CM 组)	ECC	DCSM 受控	-	-	-
	总闪存	1.5MB			1.28MB		

3.8 GPIO 多路复用更改

节 3.8 简要介绍了 F2838x 和 F28P65x 中 GPIO 多路复用器的异同点。[F2838x 与 F28P65x GPIO 多路复用器比较](#)概述了 GPIO 变化。

3.8.1 F2838x 与 F28P65x GPIO 多路复用器比较

表 3-14. GPIO 多路复用器图例

颜色	说明
	两种器件通用
红色	仅适用于 F2838x
绿色	只适用于 F28P65x
蓝色	器件的不同之处，第一行列出了 F2838x，第二行列出了 F28P65x

备注

对于下面的多路复用器表，在某些情况下，SPI 引脚将显示差异，但只是名称方面的差异。功能是相同的。F28P65x 中的名称更改如下：

- SPI_SOMI 更改为 SPI_POCI
- SPI_SIMO 更改为 SPI_PICO
- SPI_STE 更改为 SPI_PTE

表 3-15. GPIO 多路复用器重叠表

0 , 4 , 8 , 12	1	2	3	5	6	7	9	10	11	13	14	15	ALT
GPIO0	EPWM1_A	I2CA_SDA	CM-I2CA_SDA	ESC_GPIO --> CLB_OUTPUTXB_AR1	FSITXA_D0 --> I2CA_SDA		EMIF1_A1_3	ESC_GPIO		FSITXA_D0			
GPIO1	EPWM1_B	MFSRB	I2CA_SCL	CM-I2CA_SCL --> CLB_OUTPUTXB_AR2	ESC_GPIO1 --> I2CA_SCL	FSITXA_D1	EMIF1_A1_4	ESC_GPIO1		FSITXA_D1			
GPIO2	EPWM2_A	OUTPUTXBAR1	I2CB_SDA	ESC_GPIO2 --> OUTPUTXBAR1	FSITXA_CLK --> I2CB_SDA	UARTA_TX	EMIF1_A1_5	ESC_GPIO2		FSITXA_CLK			
GPIO3	EPWM2_B	OUTPUTXBAR2	MCLKRB	OUTPUTXBAR2	I2CB_SCL	ESC_GPIO3 --> UARTA_RX	FSIRXA_D0	ESC_GPIO3		FSIRXA_D0			
GPIO4	EPWM3_A	OUTPUTXBAR3	CANA_TX	MCAN_TX --> OUTPUTXBAR3	ESC_GPIO4 --> CANA_TX	FSIRXA_D1	MCANA_T_X	ESC_GPIO4		FSIRXA_D1			
GPIO5	EPWM3_B	MFSRA	OUTPUTXBAR3	CANA_RX --> CLB_OUTPUTXB_AR3	MCAN_RX --> CANA_RX	ESC_GPIO5	FSIRXA_CLK --> MCANA_RX	ESC_GPIO5		FSIRXA_CLK			
GPIO6	EPWM4_A	OUTPUTXBAR4	EXTSYNCOUT	EQEP3_A	CANB_TX --> MCANB_TX	ESC_GPIO6 --> LINA_TX	FSITXB_D0 --> EMIF1_D_QM0	ESC_GPIO6		FSITXB_D0			
GPIO7	EPWM4_B	MCLKRA	OUTPUTXBAR5	EQEP3_B	CANB_RX --> MCANB_RX	ESC_GPIO7 --> LINA_RX	FSITXB_D1 --> EMIF1_D_QM1	ESC_GPIO7		FSITXB_D1			

表 3-15. GPIO 多路复用器重叠表 (continued)

0 , 4 , 8 , 12	1	2	3	5	6	7	9	10	11	13	14	15	ALT
GPIO8	EPWM5_A	CANB_TX --> EMIF1_RAS	ADCSOCACO	EQEP3_STROBE	SCIA_TX	MCAN_TX --> CLB_OUTPUTXB AR4	ESC_GP O0 --> MCANA_T X	FSITXB_CLK --> ESC_GPO0	FSITXA_D1	FSIRXA_D0 --> FSITXB_C LK	FSITXA_D1	FSIRXA_D0	
GPIO9	EPWM5_B	SCIB_TX	OUTPUTXBAR6	EQEP3_INDEX	SCIA_RX	ESC_GPO1	FSIRXB_D0 --> ESC_GPO1	FSIRXA_CLK	FSIRXB_D0	FSITXA_D0	FSIRXA_CLK		
GPIO10	EPWM6_A	CANB_RX --> EMIF1_CAS	ADCSOCBO	EQEP1_A	SCIB_TX	MCAN_RX --> SD4_C1	ESC_GP O2 --> MCANA_RX	FSIRXB_D1 --> CLB_OUTPUTXB AR5	FSITXA_CLK --> ESC_TX0_DATA0	FSIRXA_D1 --> FSIRXB_D1	FSITXA_CLK	FSIRXA_D1	
GPIO11	EPWM6_B	SCIB_RX	OUTPUTXBAR7	EQEP1_B	SCIB_RX	ESC_GPO3 --> SD4_D1	FSIRXB_CLK	FSIRXA_D1 --> ESC_GPO3	ESC_TX0_DATA1	FSIRXB_CLK	FSIRXA_D1	PMBUSA_ALERT	
GPIO12	EPWM7_A	CANB_TX --> CLB_OUTPUTXB AR6	MDXB --> ADCSOCACO	EQEP1_STROBE	SCIC_TX --> SCIA_TX	ESC_GPO4 --> SD4_C2	FSIRXC_D0 --> EMIF1_A1	FSIRXA_D0 --> ESC_GPO4	ESC_TX0_DATA2	FSIRXC_D0	FSIRXA_D0	PMBUSA_CTL	
GPIO13	EPWM7_B	CANB_RX --> CLB_OUTPUTXB AR7	MDRB --> EQEP5_STROBE	EQEP1_INDEX	SCIC_RX --> SCIA_RX	ESC_GPO5 --> SD4_D2	FSIRXC_D1 --> EMIF1_C S0n	FSIRXA_CLK --> ESC_GPO5	ESC_TX0_DATA3	FSIRXC_D1	FSIRXA_CLK	PMBUSA_SDA	
GPIO14	EPWM8_A	SCIB_TX	MCLKXB --> EQEP5_INDEX	OUTPUTXBAR3 --> LINA_TX	ESC_GPO6 --> OUTPUTXBAR3	FSIRXC_CLK --> OUTPUTXBAR8		ESC_GPO6	ESC_PHY1_LINK STATUS	FSIRXC_CLK	EMIF1_D17	PMBUSA_SCL	
GPIO15	EPWM8_B	SCIB_RX	MFSXB	OUTPUTXBAR4 --> LINA_RX	ESC_GPO7 --> OUTPUTXBAR4	FSIRXD_D0 --> CLB_OUTPUTXB AR8		ESC_GPO7	EQEP5_A	FSIRXD_D0		EMIF1_D_QM2	
GPIO16	SPIA_SIMO --> SPIA_PICO	CANB_TX	OUTPUTXBAR7	EPWM9_A	SD1_D1	SSIA_TX --> SD1_D1	FSIRXD_D1		EQEP5_B	FSIRXD_D1		ESC_RX1_CLK	
GPIO17	SPIA_SOMI --> SPIA_POCI	CANB_RX	OUTPUTXBAR8	EPWM9_B	SD1_C1	SSIA_RX --> SD1_C1	FSIRXD_CLK		EQEP5_STROBE	FSIRXD_CLK		ESC_RX1_DV	
GPIO18	SPIA_CLK	SCIB_TX	CANA_RX	EPWM10_A	SD1_D2	MCAN_RX --> SD1_D2	EMIF1_C S2n --> MCANA_RX	SSIA_CLK --> EMIF1_CS2n	FSIRXE_D0 --> EQEP5_INDEX			ESC_RX1_ERR	
GPIO19	SPIA_STEn --> SPIA_PTE	SCIB_RX	CANA_TX	EPWM10_B	SD1_C2	MCAN_TX --> SD1_C2	EMIF1_C S3n --> MCANA_T X	SSIA_FSS --> EMIF1_CS3n	FSIRXE_D1			ESC_TX1_DATA3	
GPIO20	EQEP1_A	MDXA	CANB_TX	EPWM11_A	SD1_D3	EMIF1_BA0 --> SD1_D3	TRACE_D ATA0 --> MCANB_RX	FSIRXE_CLK --> EMIF1_BA0	SPIC_SIMO		SPIC_PICO	ESC_TX1_DATA2	
GPIO21	EQEP1_B	MDRA	CANB_RX	EPWM11_B	SD1_C3	EMIF1_BA1 --> SD1_C3	TRACE_D ATA1 --> MCANB_T X	FSIRXF_D0 --> EMIF1_BA1	SPIC_SOMI		SPIC_POCI	ESC_TX1_DATA1	

表 3-15. GPIO 多路复用器重叠表 (continued)

0 , 4 , 8 , 12	1	2	3	5	6	7	9	10	11	13	14	15	ALT
GPIO22	EQEP1_STROBE	MCLKXA	SCIB_TX	EPWM12_A	SPIB_CLK	SD1_D4	MCANA_TX	EMIF1_RAS	TRACE_DATA2	FSIRXF_D1	SPIC_CLK	ESC_TX1_DATA0	
GPIO23	EQEP1_INDEX	MFSXA	SCIB_RX	EPWM12_B	SPIB_STEn --> SPIB_PTE	SD1_C4	MCANA_RX	EMIF1_CAS	TRACE_DATA3	FSIRXF_CLK	SPIC_STEn --> SPIC_PTE	ESC_PHY_RESETn	
GPIO24	OUTPUTXBAR1	EQEP2_A	MDXB	SPIB_SIMO --> LINB_TX	SD2_D1 --> SPIB_PICO	PMBUSA_SCL --> SD2_D1	EMIF1_D_QM0 --> PMBUSA_SCL	TRACE_CLK --> EMIF1_DQM0	EPWM13_A	FSIRXG_D0 --> EPWM13_A	ESC_RX0_DATA1	ESC_RX0_CLK	
GPIO25	OUTPUTXBAR2	EQEP2_B	MDRB	SPIB_SOMI --> LINB_RX	SD2_C1 --> SPIB_POCI	PMBUSA_SDA --> SD2_C1	EMIF1_D_QM1 --> PMBUSA_SDA	TRACE_SW0 --> EMIF1_DQM1	EPWM13_B --> EQEP5_B	FSITXA_D1 --> EPWM13_B	FSIRXG_D1 --> FSITXA_D1	ESC_RX0_DV	
GPIO26	OUTPUTXBAR3	EQEP2_INDEX	MCLKXB	OUTPUTXBAR3	SPIB_CLK	SD2_D2	PMBUSA_ALERT	EMIF1_DQM2	ESC_MDIO_CLK	EPWM14_A	FSITXA_D0	FSIRXG_CLK --> ESC_RX0_ERR	
GPIO27	OUTPUTXBAR4	EQEP2_STROBE	MFSXB	OUTPUTXBAR4	SPIB_STEn --> SPIB_PTE	SD2_C2	PMBUSA_CTL	EMIF1_DQM3	ESC_MDIO_DAT_A	EPWM14_B	FSITXA_CLK	FSIRXH_D0 --> ESC_RX0_DATA0	
GPIO28	SCIA_RX	EMIF1_CS4n	OUTPUTXBAR5	EQEP3_A --> OUTPUTXBAR5	SD2_D3 --> EQEP3_A	EMIF1_CS2n --> SD2_D3	EPWM15_A --> EMIF1_C_S2n	FSIRXH_D1		EPWM15_A		ESC_RX0_DATA1	
GPIO29	SCIA_TX	EMIF1_SDCKE	OUTPUTXBAR6	EQEP3_B --> OUTPUTXBAR6	SD2_C3 --> EQEP3_B	EMIF1_CS3n --> SD2_C3	ESC_LAT_CH0 --> EMIF1_C_S3n	ESC_I2C_SDA --> ESC_LATCH0	EPWM15_B --> ESC_I2C_SDA	ESC_SYN_C0 --> EPWM15_B	FSIRXH_CLK --> ESC_SYNC0	ESC_RX0_DATA2	
GPIO30	CANA_RX	EMIF1_CLK	MCANA_RX	OUTPUTXBAR7	EQEP3_STROBE	SD2_D4	EMIF1_C_S4n	ESC_LATCH1	ESC_I2C_SCL	EPWM16_A	ESC_SYNC1	SPID_SIMO --> SPID_PIC0	
GPIO31	CANA_TX	EMIF1_WEn	MCANA_TX	OUTPUTXBAR8	EQEP3_INDEX	SD2_C4	EMIF1_R_NW	I2CA_SDA	CM-I2CA_SDA	EPWM16_B	SPID_SOMI	SPID_PO_CI	
GPIO32	I2CA_SDA	EMIF1_CS0n	SPIA_SIMO --> SPIA_PICO	CLB_OUTPUTXB_AR1 --> EQEP4_A	EMIF1_OEn --> LINB_TX	I2CA_SCL --> CLB_OUTPUTXB_AR1	CM-I2CA_SCL --> EMIF1_OEn	SPID_CLK --> I2CA_SCL				SPID_CLK	
GPIO33	I2CA_SCL	EMIF1_RNW	SPIA_SOMI --> SPIA_POCI	CLB_OUTPUTXB_AR2 --> EQEP4_B	EMIF1_BA0	SPID_STEn --> CLB_OUTPUTXB_AR2	EMIF1_B_A0		ESC_LED_ERR			SPID_PTE	
GPIO34	OUTPUTXBAR1	EMIF1_CS2n	SPIA_CLK	I2CB_SDA --> EQEP4_STROBE	CLB_OUTPUTXB_AR3 --> I2CB_SDA	EMIF1_BA1 --> CLB_OUTPUTXB_AR3	ESC_LAT_CH0 --> EMIF1_B_A1	ENET_MII_CRS --> ESC_LATCH0	SCIA_TX --> EPWM18_A	ESC_SYN_C0 --> SCIA_TX	ESC_SYNC0		

表 3-15. GPIO 多路复用器重叠表 (continued)

0 , 4 , 8 , 12	1	2	3	5	6	7	9	10	11	13	14	15	ALT
GPIO35	SCIA_RX	EMIF1_CS3n	SPIA_STEn --> SPIA_PTE	I2CB_SCL --> EQEP4_INDEX	CLB_OUTPUTXB_AR4 --> I2CB_SCL	EMIF1_A0 --> CLB_OUTPUTXB_AR4	ESC_LAT_CH1 --> EMIF1_A0	ENET_MII_COL --> ESC_LATCH1	ESC_SYNC1 --> EPWM18_B	SCIA_RX	ESC_SYNC1		
GPIO36	SCIA_TX	EMIF1_WAIT	CANA_RX	CLB_OUTPUTXB_AR5	EMIF1_A1 --> CANA_RX	MCAN_RX --> CLB_OUTPUTXB_AR5	SD1_D1 --> EMIF1_A1	MCANA_RX		SD1_D1	EMIF1_WEn		
GPIO37	OUTPUTXBAR2	EMIF1_OEn	CANA_TX --> EPWM18_A	CLB_OUTPUTXB_AR6	EMIF1_A2 --> CANA_TX	MCAN_TX --> CLB_OUTPUTXB_AR6	SD1_D2 --> EMIF1_A2	MCANA_TX		SD1_D2	EMIF1_D24		
GPIO38	EMIF1_A0	SCIC_TX --> EMIF1_A0	CANB_TX --> EPWM18_B	CLB_OUTPUTXB_AR7 --> UARTA_TX	EMIF1_A3 --> SCIB_TX	ENET_MII_RX_DV --> CLB_OUTPUTXB_AR7	Enet_MII_CRS --> EMIF1_A3	SD1_D3		SD1_D3	EMIF1_CS2n		
GPIO39	EMIF1_A1	SCIC_RX --> EMIF1_A1	CANB_RX	CLB_OUTPUTXB_AR8 --> UARTA_RX	EMIF1_A4 --> SCIB_RX	ENET_MII_RX_EEE --> CLB_OUTPUTXB_AR8	ENET_MII_COL --> EMIF1_A4	SD1_D4 --> ESC_MDIO_DATA	ESC_LED_RUN	SD1_D4	FSIRXD_CLK		
GPIO40	EMIF1_A2	I2CB_SDA --> EMIF1_A2	ENET_MII_CRS --> EPWM13_A	ESC_I2C_SDA --> MCANB_RX	I2CB_SDA	SD4_C3	ESC_GPO2	CLB_OUTPUTXB_AR1		SD2_C1	ESC_I2C_SDA		
GPIO41	EMIF1_A3	I2CB_SCL --> EMIF1_A3	ENET_REVMIIM_DIO_RST --> EPWM13_B	ENET_MII_COL --> MCANB_TX	ESC_I2C_SCL --> I2CB_SCL	SD4_D3		CLB_OUTPUTXB_AR2		SD2_D1	ESC_I2C_SCL	FSIRXD_CLK	
GPIO42	I2CA_SDA	ENET_MDIO_CLK	UARTA_TX --> EPWM14_A	SCIA_TX --> EQEP4_A	USB0DM --> I2CA_SDA	SD4_C4		CLB_OUTPUTXB_AR5	UARTA_TX		FSIRXD_D0	SCIA_RX	USB0DM
GPIO43	I2CA_SCL	ENET_MDIO_DA	UARTA_RX --> EPWM14_B	SCIA_RX --> EQEP4_B	USB0DP --> I2CA_SCL	SD4_D4		CLB_OUTPUTXB_AR6	UARTA_RX		FSIRXD_D1	SCIA_RX	USB0DP
GPIO44	EMIF1_A4 --> SPID_POCI	ENET_MII_TX_CLK --> EMIF1_A4	ESC_TX1_CLK --> MCANB_RX		SD3_C4	UARTB_TX		CLB_OUTPUTXB_AR6		FSIRXD_CLK	ESC_TX1_CLK		
GPIO45	EMIF1_A5 --> SPID_PTE	ENET_MII_TX_EN	ESC_TX1_ENA --> MCANB_TX		SD3_D4	UARTB_RX		CLB_OUTPUTXB_AR7			ESC_TX1_ENA		
GPIO46	EMIF1_A6 --> EPWM4_A	SCID_RX --> EMIF1_A6	ENET_MII_TX_EEE --> EPWM14_A	ESC_MDIO_CLK	SCIA_RX	SD3_C4					ESC_MDIO_CLK		
GPIO47	EMIF1_A7 --> EPWM4_B	SCID_TX --> EMIF1_A7	ENET_PPS0 --> EPWM14_B	ESC_MDIO_DATA	SCIA_TX	SD4_C3					ESC_MDIO_DATA		
GPIO48	OUTPUTXBAR3	EMIF1_A8	SCIA_TX	SD1_D1	ENET_PPS1 --> SCIA_TX	ESC_PHY_CLK --> SD1_D1				SD2_C2	ESC_PHY_CLK		
GPIO49	OUTPUTXBAR4	EMIF1_A9	SCIA_RX	SD1_C1	EMIF1_A5 --> SCIA_RX	ENET_MII_RX_CLK --> SD1_C1	SD2_D1 --> EMIF1_A5	FSITXA_D0		SD2_D1	FSITXA_D0		

表 3-15. GPIO 多路复用器重叠表 (continued)

0 , 4 , 8 , 12	1	2	3	5	6	7	9	10	11	13	14	15	ALT
GPIO50	EQEP1_A	EMIF1_A10	SPIC_SIMO --> EPWM15_A	SD1_D2	EMIF1_A6 --> SPIC_PICO	ENET_MII_RX_D V --> SD1_D2	SD2_D2 --> EMIF1_A6	FSITXA_D1	ESC_LATCH0	SD2_D2	FSITXA_D1		
GPIO51	EQEP1_B	EMIF1_A11	SPIC_SOMI --> EPWM15_B	SD1_C2	EMIF1_A7 --> SPIC_POCI	ENET_MII_RX_E RR --> SD1_C2	SD2_D3 --> EMIF1_A7	FSITXA_CLK	ESC_LATCH1	SD2_D3	FSITXA_CLK		
GPIO52	EQEP1_STROBE	EMIF1_A12	SPIC_CLK --> EPWM16_A	SD1_D3	EMIF1_A8 --> SPIC_CLK	ENET_MII_RX_D ATA0 --> SD1_D3	SD2_D4 --> EMIF1_A8	FSIRXA_D0	ESC_MDIO_CLK	SD2_D4	FSIRXA_D0		
GPIO53	EQEP1_INDEX	EMIF1_D31	EMIF2_D15	SPIC_STEn	SD1_C3 --> SPIC_PTE	EMIF1_A9 --> SD1_C3	ENET_MII_RX_DAT A1 --> EMIF1_A9	SD1_C1	FSIRXA_D1 --> ESC_MDIO_DAT_A	SD1_C1	FSIRXA_D1		
GPIO54	SPIA_SIMO --> SPIA_PICO	EMIF1_D30	EMIF2_D14	EQEP2_A	SCIB_TX	SD1_D4	EMIF1_A10	ENET_MII_RX_D ATA2	SD1_C2 --> ESC_PHY_CLK	FSIRXA_CLK --> SD1_C2	SSIA_TX --> FSIRXA_CLK		
GPIO55	SPIA_SOMI --> SPIA_POCI	EMIF1_D29	EMIF2_D13 --> EPWM16_B	EQEP2_B	SCIB_RX	SD1_C4	EMIF1_D0	ENET_MII_RX_D ATA3	SD1_C3 --> ESC_PHY_LINK_STATUS	FSITXB_D0 --> SD1_C3	SSIA_RX --> FSITXB_D0		
GPIO56	SPIA_CLK	EMIF1_D28	EMIF2_D12 --> EPWM17_A	EQEP2_STROBE	SCIC_TX	SD2_D1	EMIF1_D1	I2CA_SDA	ENET_MII_TX_EN --> ESC_TX0_ENA	SD1_C4	FSITXB_CLK	SSIA_CLK	
GPIO57	SPIA_STEn --> SPIA_PTE	EMIF1_D27	EMIF2_D11 --> EPWM17_B	EQEP2_INDEX	SCIC_RX	SD2_C1	EMIF1_D2	I2CA_SCL	ENET_MII_TX_E RR --> ESC_TX0_CLK	FSITXB_D1 --> SD3_D3	SSIA_FSS --> FSITXB_D1		
GPIO58	MCLKRA --> SPIA_PICO	EMIF1_D26	EMIF2_D10 --> EPWM8_A	OUTPUTXBAR1	SPIB_CLK	SD2_D2	EMIF1_D3	ESC_LED_LINK0_ACTIVE	ENET_MII_TX_C LK --> CANA_RX	SD2_C2	FSIRXB_D0	SPIA_SIMO --> SPIA_PICO	
GPIO59	MFSRA --> EPWM5_A	EMIF1_D25	EMIF2_D9 --> EPWM8_B	OUTPUTXBAR2	SPIB_STEn --> SPIB_PTE	SD2_C2	EMIF1_D4	ESC_LED_LINK1_ACTIVE	ENET_MII_TX_D ATA0 --> CANA_TX	SD2_C3	FSIRXB_D1	SPIA_SO_MI --> SPIA_POC	
GPIO60	MCLKRB --> EPWM3_B	EMIF1_D24	EMIF2_D8 --> ESC_LATCH0	OUTPUTXBAR3	SPIB_SIMO --> SPIB_PICO	SD2_D3	EMIF1_D5	ESC_LED_ERR	ENET_MII_TX_D ATA1	SD2_C4	FSIRXB_CLK	SPIA_CLK	
GPIO61	MFSRB --> EPWM17_B	EMIF1_D23	EMIF2_D7 --> ESC_LATCH1	OUTPUTXBAR4	SPIB_SOMI --> SPIB_POCI	SD2_C3	EMIF1_D6	ESC_LED_RUN	ENET_MII_TX_D ATA2	CANA_RX	SPIA_STEn --> CANA_RX	SPIA_PTE	
GPIO62	SCIC_RX --> SCIA_RX	EMIF1_D22	EMIF2_D6 --> ESC_MDIO_CLK	EQEP3_A	CANA_RX	SD2_D4	EMIF1_D7	ESC_LED_STATE_RUN	ENET_MII_TX_D ATA3	CANA_TX	CANA_TX		
GPIO63	SCIC_TX --> SCIA_TX	EMIF1_D21	EMIF2_D5 --> EPWM9_A	EQEP3_B	CANA_TX	SD2_C4	SSIA_TX --> EMIF1_R_NW	ENET_MII_RX_D ATA0 --> EMIF1_BA0	SD1_D1	ESC_RX1_DATA0 --> SD1_D1	SPIB_SIMO --> ESC_RX1_DATA0	SPIB_PICO	

表 3-15. GPIO 多路复用器重叠表 (continued)

0 , 4 , 8 , 12	1	2	3	5	6	7	9	10	11	13	14	15	ALT
GPIO64	EMIF1_D20	EMIF2_D4 --> EMIF1_D20	EQEP3_STROBE --> EPWM9_B	SCIA_RX --> EQEP3_STROBE	SSIA_RX --> SCIA_RX	ENET_MII_RX_D_V	ENET_MII_RX_DAT A1 --> EMIF1_WAIT	SD1_C1 --> EMIF1_BA1	ESC_RX1_DATA1	SPIB_SO_MI --> SD1_C1	ESC_RX1_DATA1	SPIB_PO_CI	
GPIO65	EMIF1_D19	EMIF2_D3 --> EMIF1_D19	EQEP3_INDEX --> EPWM10_A	SCIA_TX --> EQEP3_INDEX	SSIA_CLK --> SCIA_TX	ENET_MII_RX_E_RR	ENET_MII_RX_DAT A2 --> EMIF1_WAIT	SD1_D2	ESC_RX1_DATA2	SPIB_CLK --> FSITXB_CLK	ESC_RX1_DATA2	SPIB_CLK	
GPIO66	EMIF1_D18 --> EQEP6_B	EMIF2_D2 --> EMIF1_D18	I2CB_SDA --> EPWM10_B	SSIA_FSS	ENET_MII_RX_D_ATA0 --> I2CB_SDA	ENET_MII_RX_D_ATA3	SD1_C2 --> EMIF1_OEN	ESC_RX1_DATA3	SPIB_STEn --> FSITXB_D1	SD1_C2	ESC_RX1_DATA3	SPIB_PTE	
GPIO67	EMIF1_D17	EMIF2_D1 --> EMIF1_D17	ENET_MII_RX_C_LK --> EPWM17_A	ENET_REVMIIM_DIO_RST --> LINB_TX	SD1_D3				ESC_I2C_SDA	SD1_D3			
GPIO68	EMIF1_D16	EMIF2_D0 --> EMIF1_D16	ENET_MII_INTR --> EPWM17_B	SD1_C3 --> LINB_RX	ESC_PHY1_LINK_STATUS				ESC_I2C_SCL	SD1_C3	ESC_PHY1_LINK_STATUS		
GPIO69	EMIF1_D15	I2CB_SCL --> EMIF1_D15	ENET_MII_TX_EN --> EPWM11_A	ENET_MII_RX_C_LK	SD1_D4 --> I2CB_SCL	ESC_RX1_CLK	SPIC_SIMO		FSITXB_D0	SD1_D4	ESC_RX1_CLK	SPIC_PICO	
GPIO70	EMIF1_D14	CANA_RX --> EMIF1_D14	SCIB_TX --> EPWM11_B	MCAN_RX --> CANA_RX	ENET_MII_RX_D_V --> SCIB_TX	SD1_C4 --> UARTB_TX	ESC_RX1_DV --> MCANA_RX	SPIC_SOMI	FSIRXB_D0	SD1_C4	ESC_RX1_DV	SPI_POC	
GPIO71	EMIF1_D13	CANA_TX --> EMIF1_D13	SCIB_RX --> EPWM12_A	MCAN_TX --> CANA_TX	ENET_MII_RX_D_ATA0 --> SCIB_RX	ENET_MII_RX_E_RR --> UARTB_RX	ESC_RX1_ERR --> MCANA_RX	SPIC_CLK		SD3_D1	ESC_RX1_ERR	SPIC_CLK	
GPIO72	EMIF1_D12 --> EQEP6_STROBE	CANB_TX --> EMIF1_D12	SCIC_TX --> EPWM12_B	ENET_MII_RX_D_ATA1 --> OUTPUTXBAR8	ENET_MII_TX_D_ATA3 --> UARTA_TX	ESC_TX1_DATA3	SPIC_STEn --> MCANB_RX			SD3_C1	ESC_TX1_DATA3	SPIC_PTE	
GPIO73	EMIF1_D11 --> EQEP6_INDEX	XCLKOUT --> EMIF1_D11	CANB_RX --> XCLKOUT	SCIC_RX --> OUTPUTXBAR6	ENET_RMII_CLK --> UARTA_RX	ENET_MII_TX_D_ATA2 --> EPWM5_B	SD2_D2 --> MCANB_RX	ESC_TX1_DATA2 --> SD4_D4		SD2_D2	ESC_TX1_DATA2		
GPIO74	EMIF1_D10 --> EPWM8_A	MCAN_TX --> EMIF1_D10	ENET_MII_TX_D_ATAT	SD2_C2	ESC_TX1_DATA1 --> EQEP5_A		MCANA_RX	SD1_D4		SD2_C2	ESC_TX1_DATA1		
GPIO75	EMIF1_D9 --> EPWM8_B	MCAN_RX --> EMIF1_D9	ENET_MII_TX_D_ATA0	SD2_D3	ESC_TX1_DATA0 --> EQEP5_B	SPID_CLK	MCANA_RX	CLB_OUTPUTXBAR8		SD2_D3	ESC_TX1_DATA0		
GPIO76	EMIF1_D8 --> EPWM9_A	SCID_RX --> EMIF1_D8	ENET_MII_RX_E_RR	SD2_C3	ESC_PHY_RESE_Tn --> EQEP5_STROBE	SD3_C1		SD4_D4		SD2_C3	ESC_PHY_RESE_Tn		

表 3-15. GPIO 多路复用器重叠表 (continued)

0 , 4 , 8 , 12	1	2	3	5	6	7	9	10	11	13	14	15	ALT
GPIO77	EMIF1_D7 --> EPWM9_B	SCID_RX --> EMIF1_D7	SD2_D4	ESC_RX0_CLK	EQEP5_INDEX	SD3_D1		SD1_D4		SD2_D4	ESC_RX0_CLK		
GPIO78	EMIF1_D6 --> EPWM10_A	EQEP2_A --> EMIF1_D6	SD2_C4	ESC_RX0_DV	EQEP2_A	SD3_C2		SD4_D4		SD2_C4	ESC_RX0_DV		
GPIO79	EMIF1_D5 --> EPWM10_B	EQEP2_B --> EMIF1_D5	SD2_D1	ESC_RX0_ERR --> ERRORSTS	EQEP2_B	SD3_D2				SD2_D1	ESC_RX0_ERR		
GPIO80	EMIF1_D4 --> EPWM11_A	EQEP2_STROBE --> EMIF1_D4	SD2_C1	ESC_RX0_DATA0 --> ERRORSTS	EQEP2_STROBE	SD3_C3		SD1_D4		SD2_C1	ESC_RX0_DATA0		
GPIO81	EMIF1_D3 --> EPWM11_B	EQEP2_INDEX --> EMIF1_D3	ESC_RX0_DATA1		EQEP2_INDEX	SD3_D3					ESC_RX0_DATA1		
GPIO82	EMIF1_D2 --> EPWM12_A	ESC_RX0_DATA2 --> EMIF1_D2								SD3_C2	ESC_RX0_DATA2		
GPIO83	EMIF1_D1 --> EPWM12_B	ESC_RX0_DATA3 --> EMIF1_D1								SD3_D2	ESC_RX0_DATA3		
GPIO84	SCIA_TX --> EPWM12_B	MDXB --> EMIF1_D1	UARTA_TX --> EMIF1_CS4n	ESC_TX0_ENA --> SCIA_TX	MDXA --> EQEP6_A		SD3_D2		UARTA_TX	SD3_C2	ESC_TX0_ENA	ESC_RX0_DATA3	
GPIO85	EMIF1_D0 --> EPWM13_A	SCIA_RX --> EMIF1_D0	MDRB	UARTA_RX --> SCIA_RX	ESC_TX0_CLK --> EQEP6_B	MDRA --> SD3_D1			UARTA_RX	SD3_D3	ESC_TX0_CLK	EMIF1_D_QM2	
GPIO86	EMIF1_A13 --> EPWM13_B	EMIF1_CAS --> EMIF1_A13	SCIB_TX --> EMIF1_CAS	MCLKXB --> SCIB_TX	ESC_PHY0_LINK_STATUS --> EQEP6_STROBE	MCLKXA				SD3_C3	ESC_PHY0_LINK_STATUS		
GPIO87	EMIF1_A14 --> EPWM14_A	EMIF1_RAS --> EMIF1_A14	SCIB_RX --> EMIF1_RAS	MFSXB --> SCIB_RX	EMIF1_DQM3 --> EQEP6_INDEX	ESC_TX0_DATA0	MFSXA --> EMIF1_D_QM3			SD3_D4	ESC_TX0_DATA0		
GPIO88	EMIF1_A15 --> EPWM14_B	EMIF1_DQM0 --> EMIF1_A15	EMIF1_DQM1 --> EMIF1_DQM0	ESC_TX0_DATA1			EMIF1_D_QM1			SD3_C4	ESC_TX0_DATA1		
GPIO89	EMIF1_A16 --> EPWM15_A	EMIF1_DQM1 --> EMIF1_A16	SCIC_TX --> EMIF1_DQM1	EMIF1_CAS	ESC_TX0_DATA2	SD1_D3	EMIF1_C_AS			SD4_D1	ESC_TX0_DATA2	SPID_PT_E	
GPIO90	EMIF1_A17 --> EPWM15_B	EMIF1_DQM2 --> EMIF1_A17	SCIC_RX --> EMIF1_DQM2	EMIF1_RAS	ESC_TX0_DATA3	SD1_C3	EMIF1_R_AS			SD4_C1	ESC_TX0_DATA3	SPID_CL_K	
GPIO91	EMIF1_A18 --> EPWM16_A	EMIF1_DQM3 --> EMIF1_A18	I2CA_SDA --> EMIF1_DQM3	EMIF1_DQM2	PMBUSA_SCL --> I2CA_SDA	SSIA_TX --> SD4_D2	FSIRXF_D0 --> EMIF1_D_QM2	CLB_OUTPUTXB_AR1 --> PMBUSA_SCL	SPID_SIMO		CLB_OUTPUTXB_AR1	SPID_PIC_O	
GPIO92	EMIF1_A19 --> EPWM16_B	EMIF1_BA1 --> EMIF1_A19	I2CA_SCL --> EMIF1_BA1	EMIF1_DQM0	PMBUSA_SDA --> I2CA_SCL	SSIA_RX --> SD4_C2	FSIRXF_D1 --> EMIF1_D_QM0	CLB_OUTPUTXB_AR2 --> PMBUSA_SDA	SPID_SOMI --> FSIRXD_CLK		CLB_OUTPUTXB_AR2	SPID_PO_CI	

表 3-15. GPIO 多路复用器重叠表 (continued)

0 , 4 , 8 , 12	1	2	3	5	6	7	9	10	11	13	14	15	ALT
GPIO93	EMIF1_BA0 --> EPWM17_A	SCID_TX	PMBUSA_ALERT --> EMIF1_BA0	SSIA_CLK	FSIRXF_CLK	CLB_OUTPUTXB_AR3 --> SD4_D3	SPID_CL_K	PMBUSA_ALERT	ESC_TX1_CLK		CLB_OUTPUTXB_AR3	SPID_CL_K	
GPIO94	SCID_RX --> EPWM17_B	EMIF1_BA1	PMBUSA_CTL	SSIA_FSS	FSIRXG_D0	CLB_OUTPUTXB_AR4 --> SD4_C3	SPID_ST_En --> EMIF1_B_A1	PMBUSA_CTL	ESC_TX1_ENA		CLB_OUTPUTXB_AR4	SPID_PT_E	
GPIO95	EMIF2_A12 --> EPWM18_A	FSIRXG_D1 --> EQEP4_A	CLB_OUTPUTXB_AR5		SD1_D1			ESC_GPO10			CLB_OUTPUTXB_AR5		
GPIO96	EMIF2_DQM1 --> EPWM18_B	EQEP1_A --> EQEP4_B	FSIRXG_CLK	CLB_OUTPUTXB_AR6 --> EQEP1_A	SD1_C1			ESC_GPO11			CLB_OUTPUTXB_AR6		
GPIO97	EMIF2_DQM0	EQEP1_B --> EQEP4_STROBE	FSIRXH_D0	CLB_OUTPUTXB_AR7 --> EQEP1_B	SD1_D2			ESC_GPI17			CLB_OUTPUTXB_AR7		
GPIO98	EMIF2_A0	EQEP1_STROBE --> EQEP4_INDEX	FSIRXH_D1	CLB_OUTPUTXB_AR8 --> EQEP1_STROBE	SD1_C2			ESC_GPI18			CLB_OUTPUTXB_AR8		
GPIO99	EMIF2_A1	EQEP1_INDEX --> EMIF1_DQM3	FSIRXH_CLK --> EPWM8_A	EQEP1_INDEX		SD4_D4		ESC_GPI21			EMIF1_D17		
GPIO100	EMIF2_A2 --> SPIA_PICO	EQEP2_A --> EMIF1_BA1	SPIC_SIMO --> EPWM9_A	ESC_GPI0 --> EQEP2_A	FSITXA_D0 --> SPIC_PICO	SD4_C4	SD1_D1	ESC_GPI0	FSIRXD_D1	FSITXA_D0	EMIF1_D24		
GPIO101	EMIF2_A3 --> EPWM18_A	EQEP2_B	SPIC_SOMI	ESC_GPI1 --> EQEP2_B	FSITXA_D1 --> SPIC_POCI			ESC_GPI1	EMIF1_A5	FSITXA_D1			
GPIO102	EMIF2_A4 --> EPWM18_B	EQEP2_STROBE	SPIC_CLK	ESC_GPI2 --> EQEP2_STROBE	FSITXA_CLK --> SPIC_CLK			ESC_GPI2	EMIF1_A6	FSITXA_CLK			
GPIO103	EMIF2_A5	EQEP2_INDEX --> EMIF1_BA0	SPIC_STEn --> EPWM8_B	ESC_GPI3 --> EQEP2_INDEX	FSIRXA_D0 --> SPIC_PTE	SD4_C4		ESC_GPI3		FSIRXA_D0			
GPIO104	I2CA_SDA	EMIF2_A6 --> EPWM18_A	EQEP3_A	SCID_TX --> EQEP3_A	ESC_GPI4 --> SD3_D1	CM-I2CA_SDA	FSIRXA_D1	ESC_GPI4		FSIRXA_D1	ESC_SYNC0		
GPIO105	I2CA_SCL	EMIF2_A7 --> EPWM18_B	EQEP3_B	SCID_RX --> EQEP3_B	ESC_GPI5 --> SD3_C1	CM-I2CA_SCL	FSIRXA_CLK	ENET_MDIO_CLK --> ESC_GPI5		FSIRXA_CLK	ESC_SYNC1		
GPIO106	EMIF2_A8 --> EPWM16_A	EQEP3_STROBE --> EMIF1_A10	SCIC_TX	ESC_GPI6 --> EQEP3_STROBE	FSITXB_D0 --> SD3_D2	ENET_MDIO_DA_TA		ESC_GPI6		FSITXB_D0			
GPIO107	EMIF2_A9 --> EPWM16_B	EQEP3_INDEX	SCIC_RX	ESC_GPI7 --> EQEP3_INDEX	FSITXB_D1 --> SD3_C2	ENET_REVMIIM_DIO_RST		ESC_GPI7		FSITXB_D1			
GPIO108	EMIF2_A10 --> EPWM17_A	ESC_GPI8 --> EMIF1_A12	FSITXB_CLK	ENET_MII_INTR --> EQEP5_A	SD3_D3			ESC_GPI8		FSITXB_CLK			

表 3-15. GPIO 多路复用器重叠表 (continued)

0 , 4 , 8 , 12	1	2	3	5	6	7	9	10	11	13	14	15	ALT
GPIO109	EMIF2_A11 --> EPWM17_B	ESC_GPI9 --> EMIF1_A11	ENET_MII_CRS	EQEP5_B	SD3_C3			ESC_GPI9					
GPIO110	EMIF2_WAIT --> EMIF1_D31	ESC_GPI10	FSIRXB_D0	ENET_MII_COL --> EQEP5_STROBE	SD3_D4			ESC_GPI10		FSIRXB_D0			
GPIO111	EMIF2_BA0 --> EMIF1_D30	ESC_GPI11	FSIRXB_D1	ENET_MII_RX_C LK --> EQEP5_INDEX	SD3_C4			ESC_GPI11		FSIRXB_D1			
GPIO112	EMIF2_BA1 --> EMIF1_D29	ESC_GPI12	FSIRXB_CLK	ENET_MII_RX_D V		SD1_D3		ESC_GPI12		FSIRXB_CLK			
GPIO113	EMIF2_CAS --> EMIF1_D28	ESC_GPI13	ENET_MII_RX_E RR			SD1_C3		ESC_GPI13					
GPIO114	EMIF2_RAS --> EMIF1_D27	ESC_GPI14	ENET_MII_RX_D ATA0			SD1_D4		ESC_GPI14					
GPIO115	EMIF2_CS0n --> EMIF1_D26	OUTPUTXBAR5	ESC_GPI15	FSIRXC_D0 --> OUTPUTXBAR5	ENET_MII_RX_D ATA1	SD1_C4		ESC_GPI15		FSIRXC_D0			
GPIO116	EMIF2_CS2n	OUTPUTXBAR6	ESC_GPI16	FSIRXC_D1 --> OUTPUTXBAR6	ENET_MII_RX_D ATA2			ESC_GPI16		FSIRXC_D1			
GPIO117	EMIF2_SDCKE	ESC_GPI17	FSIRXC_CLK	ENET_MII_RX_D ATA3				ESC_GPI17		FSIRXC_CLK			
GPIO118	EMIF2_CLK	ESC_GPI18	FSIRXD_D0	ENET_MII_TX_E N				ESC_GPI18		FSIRXD_D0			
GPIO119	EMIF2_RNW --> EMIF1_D25	ESC_GPI19	FSIRXD_D1	ENET_MII_TX_E RR --> MCANB_TX				ESC_GPI19		FSIRXD_D1			
GPIO120	EMIF2_WEn --> EMIF1_D24	ESC_GPI20	FSIRXD_CLK	ENET_MII_TX_C LK --> MCANB_RX				ESC_GPI20		FSIRXD_CLK			
GPIO121	EMIF2_OEn	ESC_GPI21	FSIRXE_D0	ENET_MII_TX_D ATA0				ESC_GPI21					
GPIO122	EMIF2_D15 --> EMIF1_D23	SPIC_SIMO	SD1_D1	ESC_GPI22	ENET_MII_TX_D ATA1 --> SPIC_PICO	SD1_D1		ESC_GPI22					
GPIO123	EMIF2_D14 --> EMIF1_D22	SPIC_SOMI	SD1_C1	ESC_GPI23	ENET_MII_TX_D ATA2 --> SPIC_POCI	SD1_C1		ESC_GPI23					
GPIO124	EMIF2_D13 --> EMIF1_D21	SPIC_CLK	SD1_D2	ESC_GPI24	ENET_MII_TX_D ATA3 --> SPIC_CLK	SD1_D2		ESC_GPI24					
GPIO125	EMIF2_D12 --> EMIF1_D20	SPIC_STEn	SD1_C2	ESC_GPI25	FSIRXE_D1 --> SPIC_PTE	ESC_LATCH0 --> SD1_C2		ESC_GPI25		ESC_LATCH0			

表 3-15. GPIO 多路复用器重叠表 (continued)

0 , 4 , 8 , 12	1	2	3	5	6	7	9	10	11	13	14	15	ALT
GPIO126	EMIF2_D11 --> EMIF1_D19	SD1_D3	ESC_GPI26	FSIRXE_CLK	ESC_LATCH1 --> SPID_PICO	SD1_D3		ESC_GPI26			ESC_LATCH1		
GPIO127	EMIF2_D10 --> EMIF1_D18	SD1_C3	ESC_GPI27	ESC_SYNC0	SPID_POCI	SD1_C3		ESC_GPI27			ESC_SYNC0		
GPIO128	EMIF2_D9 --> EMIF1_D17	SD1_D4	ESC_GPI28	ESC_SYNC1	SPID_CLK	SD1_D4		ESC_GPI28			ESC_SYNC1		
GPIO129	EMIF2_D8 --> EMIF1_D16	SD1_C4	ESC_GPI29	ESC_TX1_ENA	SPID_PTE	SD1_C4		ESC_GPI29			ESC_TX1_ENA		
GPIO130	EMIF2_D7 --> EPWM13_A	SD2_D1	ESC_GPI30	ESC_TX1_CLK		SD2_D1		ESC_GPI30			ESC_TX1_CLK		
GPIO131	EMIF2_D6 --> EPWM13_B	SD2_C1	ESC_GPI31	ESC_TX1_DATA0		SD2_C1		ESC_GPI31			ESC_TX1_DATA0		
GPIO132	EMIF2_D5 --> EPWM14_A	SD2_D2	ESC_GPO0	ESC_TX1_DATA1		SD2_D2		ESC_GPO0			ESC_TX1_DATA1		
GPIO133	SD2_C2 --> EMIF1_A11	AUXCLKIN --> EPWM9_A				SD2_C2			ESC_LED_STATE _RUN				
GPIO134	EMIF2_D4 --> EPWM14_B	SD2_D3	ESC_GPO1	ESC_TX1_DATA2		SD2_D3		ESC_GPO1		SD2_C1	ESC_TX1_DATA2		
GPIO135	EMIF2_D3	SCIA_TX	SD2_C3	ESC_GPO2	ESC_RX1_DATA3 --> SCIA_RX	SD2_C3		ESC_GPO2	SD2_C1		ESC_RX1_DATA3		
GPIO136	EMIF2_D2	SCIA_RX	SD2_D4	ESC_GPO3	ESC_RX1_DV --> SCIA_RX	SD2_D4		ESC_GPO3			ESC_RX1_DV		
GPIO137	EPWM13_A	EMIF2_D1	SCIB_TX	SD2_C4	ESC_GPO4 --> SCIB_RX	ESC_RX1_CLK --> SD2_C4		ESC_GPO4			ESC_RX1_CLK		
GPIO138	EPWM13_B	EMIF2_D0	SCIB_RX	ESC_GPO5	ESC_RX1_ERR --> SCIB_RX			ESC_GPO5			ESC_RX1_ERR		
GPIO139	EPWM14_A	SCIC_RX	ESC_GPO6	ESC_RX1_DATA0	SCIA_TX			ESC_GPO6			ESC_RX1_DATA0		
GPIO140	EPWM14_B	SCIC_TX	ESC_GPO7	ESC_RX1_DATA1	SCIA_RX			ESC_GPO7			ESC_RX1_DATA1		
GPIO141	EPWM15_A	SCID_RX	ESC_GPO8	ESC_RX1_DATA2	SCIB_TX			ESC_GPO8			ESC_RX1_DATA2		
GPIO142	EPWM15_B	SCID_TX	ESC_GPO9	ESC_RX1_DATA3	SCIB_RX			ESC_GPO9			ESC_RX1_DATA3		
GPIO143	EPWM16_A	ESC_GPO10	ESC_LED_LINK0 _ACTIVE					ESC_GPO10			ESC_LED_LINK0 _ACTIVE		
GPIO144	EPWM16_B	ESC_GPO11	ESC_LED_LINK1 _ACTIVE					ESC_GPO11			ESC_LED_LINK1 _ACTIVE		
GPIO145	EPWM1_A	ESC_GPO12	ESC_LED_ERR		MCANB_TX			ESC_GPO12			ESC_LED_ERR		
GPIO146	EPWM1_B	ESC_GPO13	ESC_LED_RUN		MCANB_RX			ESC_GPO13			ESC_LED_RUN		
GPIO147	EPWM2_A	ESC_GPO14	ESC_LED_STATE _RUN		EQEP5_A			ESC_GPO14			ESC_LED_STATE _RUN		

表 3-15. GPIO 多路复用器重叠表 (continued)

0 , 4 , 8 , 12	1	2	3	5	6	7	9	10	11	13	14	15	ALT
GPIO148	EPWM2_B	ESC_GPO15	ESC_PHY0_LINK STATUS		EQEP5_B			ESC_GPO15			ESC_PHY0_LINK STATUS		
GPIO149	EPWM3_A	ESC_GPO16	ESC_PHY1_LINK STATUS		EQEP5_STROBE			ESC_GPO16			ESC_PHY1_LINK STATUS		
GPIO150	EPWM3_B	ESC_GPO17	ESC_I2C_SDA		EQEP5_INDEX			ESC_GPO17			ESC_I2C_SDA		
GPIO151	EPWM4_A	ESC_GPO18	ESC_I2C_SCL		PMBUSA_SCL			ESC_GPO18		FSITXA_D_0	ESC_I2C_SCL		
GPIO152	EPWM4_B	ESC_GPO19	ESC_MDIO_CLK		PMBUSA_SDA			ESC_GPO19		FSITXA_D_1	ESC_MDIO_CLK		
GPIO153	EPWM5_A	ESC_GPO20	ESC_MDIO_DAT_A		PMBUSA_ALERT			ESC_GPO20		FSITXA_C_LK	ESC_MDIO_DAT_A		
GPIO154	EPWM5_B	ESC_GPO21	ESC_PHY_CLK		PMBUSA_CTL			ESC_GPO21		FSIRXA_D_0	ESC_PHY_CLK		
GPIO155	EPWM6_A	ESC_GPO22	ESC_PHY_RESE_Tn					ESC_GPO22		FSIRXA_D_1	ESC_PHY_RESE_Tn		
GPIO156	EPWM6_B	ESC_GPO23	ESC_TX0_ENA					ESC_GPO23		FSIRXA_CLK	ESC_TX0_ENA		
GPIO157	EPWM7_A	ESC_GPO24	ESC_TX0_CLK					ESC_GPO24		FSITXB_D_0	ESC_TX0_CLK		
GPIO158	EPWM7_B	ESC_GPO25	ESC_TX0_DATA0					ESC_GPO25		FSITXB_D_1	ESC_TX0_DATA0		
GPIO159	EPWM8_A	ESC_GPO26	ESC_TX0_DATA1					ESC_GPO26		FSITXB_C_LK	ESC_TX0_DATA1		
GPIO160	EPWM8_B	ESC_GPO27	ESC_TX0_DATA2					ESC_GPO27		FSIRXB_D_0	ESC_TX0_DATA2		
GPIO161	EPWM9_A	ESC_GPO28	ESC_TX0_DATA3					ESC_GPO28		FSIRXB_D_1	ESC_TX0_DATA3		
GPIO162	EPWM9_B	ESC_GPO29	ESC_RX0_DV					ESC_GPO29		FSIRXB_CLK	ESC_RX0_DV		
GPIO163	EPWM10_A	ESC_GPO30	ESC_RX0_CLK					ESC_GPO30		FSIRXC_D_0	ESC_RX0_CLK		
GPIO164	EPWM10_B	ESC_GPO31	ESC_RX0_ERR					ESC_GPO31		FSIRXC_D_1	ESC_RX0_ERR		
GPIO165	EPWM11_A	MDXA	ESC_RX0_DATA0							FSIRXC_CLK	ESC_RX0_DATA0		
GPIO166	EPWM11_B	MDRA	ESC_RX0_DATA1							FSIRXD_D_0	ESC_RX0_DATA1		
GPIO167	EPWM12_A	MCLKXA	ESC_RX0_DATA2							FSIRXD_D_1	ESC_RX0_DATA2		
GPIO168	EPWM12_B	MFSXA	ESC_RX0_DATA3							FSIRXD_CLK	ESC_RX0_DATA3		
GPIO169													
GPIO170													
GPIO171													
GPIO172													
GPIO173													
GPIO174													
GPIO175													
GPIO176													

表 3-15. GPIO 多路复用器重叠表 (continued)

0 , 4 , 8 , 12	1	2	3	5	6	7	9	10	11	13	14	15	ALT
GPIO177													
GPIO178													
GPIO179													
GPIO180													
GPIO181													
GPIO182													
GPIO183													
GPIO184													
GPIO185													
GPIO186													
GPIO187													
GPIO188													
GPIO189													
GPIO190													
GPIO191													
GPIO192													
GPIO193													
GPIO194													
GPIO195													
GPIO196													
GPIO197													
GPIO198	EQEP1_A	EPWM9_B	SPIA_PICO								ESC_PDI_UC_IR_Q		
GPIO199	EQEP1_STROBE	EPWM17_A	SCIB_TX	EPWM12_A	SPIB_CLK	SD1_D4	MCANA_T_X	EMIF1_RAS			SPIC_CLK		
GPIO200	EQEP1_INDEX	EPWM17_B	SCIB_RX	EPWM12_B	SPIB_PTE	SD1_C4	MCANA_RX	EMIF1_CAS	ESC_TX1_DATA1		SPIC_PTE		
GPIO201	OUTPUTXBAR1	EQEP2_A	EPWM18_A	LINB_TX	SPIB_PICO	SD2_D1	PMBUSA_SCL	EMIF1_DQM0	ESC_TX1_DATA2	EPWM13_A			
GPIO202	OUTPUTXBAR2	EQEP2_B	EPWM18_B	LINB_RX	SPIB_POCI	SD2_C1	PMBUSA_SDA	EMIF1_DQM1	ESC_TX1_DATA3	EPWM13_B	FSITXA_D1		
GPIO203	OUTPUTXBAR3	EQEP2_INDEX	SPIA_POCI	OUTPUTXBAR3	SPIB_CLK	SD3_D1	PMBUSA_ALERT	EMIF1_DQM2	ESC_MDIO_CLK	EPWM14_A	FSITXA_D0	EPWM8_B	
GPIO204	OUTPUTXBAR4	EQEP2_STROBE	SPIA_CLK	OUTPUTXBAR4	SPIB_PTE	SD2_C2	PMBUSA_CTL	EMIF1_DQM3	ESC_MDIO_DAT_A	EPWM14_B	FSITXA_CLK	SD1_D3	
GPIO205	EQEP1_INDEX	EPWM10_A	SPIA_PTE						OUTPUTXBAR1			SD1_C3	
GPIO206	EMIF1_A11	EPWM10_B	EMIF1_WEn						OUTPUTXBAR2			ESC_LED_STATE_RUN	
GPIO207	EQEP2_A	EPWM11_A	EXTSYNCOUT	CANA_TX	SD4_D1	SCIA_RX	LINA_RX	I2CB_SCL	OUTPUTXBAR3		ESC_RX1_CLK	PMBUSA_ALERT	
GPIO208	EQEP2_B	EPWM11_B	EMIF1_D13	SPIB_PICO	SD4_C1	SCIA_TX			OUTPUTXBAR4		ESC_RX1_DV	PMBUSA_CTL	
GPIO209	EQEP2_STROBE	EPWM12_A	EMIF1_D14	SPIB_POCI	SD4_D2	EPWM12_B		LINB_RX	OUTPUTXBAR5		ESC_RX1_ERR	PMBUSA_SDA	

表 3-15. GPIO 多路复用器重叠表 (continued)

0 , 4 , 8 , 12	1	2	3	5	6	7	9	10	11	13	14	15	ALT
GPIO210	EQEP2_INDEX	EPWM12_B	EMIF1_D15		SD4_C2			LINB_TX	OUTPUTXBAR6		ESC_RX0_DATA2	PMBUSA_SCL	
GPIO211	EQEP6_A	EPWM14_A			SD4_D3				OUTPUTXBAR7		ESC_LED_LINK0_ACTIVE		
GPIO212	EQEP6_B	EPWM14_B			SD4_C3						ESC_LED_LINK1_ACTIVE		
GPIO213	EQEP6_STROBE	EPWM8_A			SD4_D4			LINB_TX			ESC_LED_ERR		
GPIO214	CANA_RX	EMIF1_CLK	MCANA_RX	OUTPUTXBAR7	EQEP3_STROBE	SD2_D4	EMIF1_CS4n	ESC_LATCH1	ESC_I2C_SCL	EPWM16_A	ESC_SYNC1	SPID_PICO	
GPIO215	SCIA_RX	EMIF1_CS4n	CANA_RX	OUTPUTXBAR5	EQEP3_A	SD2_D3	EMIF1_CS2n	I2CB_SDA	SPIC_POCI	EPWM15_A	LINA_TX	EMIF1_D12	
GPIO216	SCIA_TX	EMIF1_SDCKE	SPIID_CLK	OUTPUTXBAR6	EQEP3_B	SD2_C3	EMIF1_CS3n	ESC_LATCH0	ESC_I2C_SDA	EPWM15_B	ESC_SYNC0	EMIF1_D13	
GPIO217	CANA_TX	EMIF1_WEn	MCANA_TX	OUTPUTXBAR8	EQEP3_INDEX	SD2_C4	EMIF1_RNW	I2CA_SDA	SPID_PTE	EPWM16_B	LINB_TX	SPID_POC	
GPIO218	I2CA_SDA	EMIF1_CS0n	SPIA_PICO	EQEP4_A	LINB_TX	CLB_OUTPUTXB_AR1	EMIF1_OEn	I2CA_SCL				SPID_CLK	
GPIO219	EQEP6_INDEX	EPWM8_B			SD4_C4						ESC_LED_RUN		
GPIO220		EPWM6_A	SPIID_POCI	OUTPUTXBAR2	SCIB_TX	MCANA_TX						PMBUSA_ALERT	X1
GPIO221		EPWM6_B	SPIID_PTE	OUTPUTXBAR3	SCIB_RX	MCANA_RX						PMBUSA_CTL	X2
GPIO222	TDI	EPWM7_A	SPIA_PICO	OUTPUTXBAR4	SCIA_RX	UARTB_TX	I2CA_SDA	SPIC_CLK			ESC_PDI_UC_IRQ	PMBUSA_SDA	GPIO222
GPIO223	TDO	EPWM7_B	EMIF1_A11	OUTPUTXBAR5	SCIA_TX	UARTB_RX	I2CA_SCL	SPIC_PTE				PMBUSA_SCL	GPIO223
GPIO224	ERRORSTS	EMIF1_SDCKE	XCLKOUT	OUTPUTXBAR1						SD2_C1	ESC_PDI_UC_IRQ		

3.9 模拟多路复用更改

[模拟多路复用的变化](#)概述了适用于 176 引脚 PTP 器件的 F2838x 和 F28P65x 的模拟多路复用器之间存在的差异和相似之处。主要变化是没有 ADCC，F28P65x 中的 CMPSS 模块数量从 F2838x 中的 8 个增加到 11 个。

3.9.1 F2838x_176PTP 与 F28P65x_176PTP 模拟连接比较

表 3-16. 模拟多路复用器图例

颜色	说明
	两种器件通用
红色	仅适用于 F2838x
绿色	只适用于 F28P65x
蓝色	器件的不同之处，第一行列出了 F2838x，第二行列出了 F28P65x

表 3-17. 模拟多路复用器重叠表

引脚	名称	ADCA	ADCB	ADCC	ADCD	DAC	高正	高负	低正	低负	AIO
22	C0			C0			CMP6_HP1	CMP6_HN1	CMP6_LP1	CMP6_LN1	

表 3-17. 模拟多路复用器重叠表 (continued)

引脚	名称	ADCA	ADCB	ADCC	ADCD	DAC	高正	高负	低正	低负	AIO
23	C1			C1			CMP6_HP2		CMP6_LP2		
24	C9			C9			CMP11_HP2		CMP11_LP2		
25	C8			C8			CMP10_HP2		CMP10_LP2		
26	C7			C7			CMP11_HP1		CMP11_LP1		
27	C6			C6			CMP10_HP1		CMP10_LP1		
28	C5			C5				CMP5_HN0	CMP2_LP3	CMP5_LN0	
29	C4/CMPIN5P --> C4			C4			CMP5_HP0	CMP10_HN1	CMP5_LP0	CMP10_LN1	
30	C3/CMPIN6N --> C3			C3				CMP6_HN0	CMP3_LP3	CMP6_LN0	
31	C2/CMPIN6P --> C2			C2			CMP6_HP0		CMP6_LP0		AIO237
32	VREFLOC										
33	VREFLOA										
35	VREFHIC										
37	VREFHIA										
38	A5/CMPIN2N --> A5	A5					CMP2_HP3	CMP2_HN0	CMP9_LP2	CMP2_LN0	AIO232
39	A4/CMPIN2P --> A4	A4					CMP2_HP0		CMP2_LP0		AIO231
40	A3/CMPIN1N --> A3	A3					CMP1_HP3	CMP1_HN0		CMP1_LN0	AIO230
41	A2/CMPIN1P --> A2	A2					CMP1_HP0	CMP2_HN1	CMP1_LP0	CMP2_LN1	AIO229
42	A1/DACB_OUT --> A1	A1				DACB_OUT	CMP1_HP2	CMP1_HN1	CMP1_LP2	CMP1_LN1	AIO228
43	A0/DACA_OUT	A0				DACA_OUT	CMP1_HP1	CMP9_HN0	CMP1_LP1	CMP9_LN0	AIO227
44	A14/B14/C14/D14/CMPIN4P --> A14/B14/C14	A14	B14	C14	D14		CMP4_HP0		CMP4_LP0		AIO225
45	A15/B15/C15/D15/CMPIN4N --> A15/B15/C15	A15	B15	C15	D15		CMP4_HP3	CMP4_HN0		CMP4_LN0	AIO226
46	B0/VDAC		B0			VDAC	CMP3_HP1	CMP11_HN0	CMP3_LP1	CMP11_LN0	AIO233
47	B1/DACC_OUT		B1			DACC_OUT	CMP3_HP2		CMP3_LP2		AIO234
48	B2/CMPIN3P --> B2		B2				CMP3_HP0		CMP3_LP0		AIO235
49	B3/CMPIN3N --> B3		B3					CMP3_HN0	CMP1_LP3	CMP3_LN0	AIO236
50	VREFLOB										

表 3-17. 模拟多路复用器重叠表 (continued)

引脚	名称	ADCA	ADCB	ADCC	ADCD	DAC	高正	高负	低正	低负	AIO
51	VREFL0D --> B11		B11				CMP4_HP2		CMP4_LP2		AIO240
53	VREFHIB										
55	VREFHID --> B6		B6				CMP7_HP1	CMP7_HN1	CMP7_LP1	CMP7_LN1	
56	D0/CMPIN7P --> B7		B7		D0		CMP7_HP0 --> CMP7_HP2	CMP3_HN1	CMP7_LP0 --> CMP7_LP2	CMP3_LN1	
57	D1/CMPIN7N --> A6	A6			D1		CMP7_HP0	CMP7_HN0	CMP7_LP0	CMP7_LN0	
58	D2/CMPIN8P --> A7	A7			D2		CMP8_HP0 --> CMP9_HP2	CMP7_HN0	CMP8_LP0 --> CMP4_LP3	CMP7_LN0	
59	D3/CMPIN8N --> A8	A8			D3		CMP8_HP0	CMP8_HN0	CMP8_LP0	CMP8_LN0	
60	D4 --> A9	A9			D4			CMP8_HN0	CMP5_LP3	CMP8_LN0	
61	B10		B10				CMP4_HP1	CMP4_HN1	CMP4_LP1	CMP4_LN1	
62	A10	A10					CMP8_HP1	CMP8_HN1	CMP8_LP1	CMP8_LN1	
63	A11	A11					CMP8_HP2		CMP8_LP2		
64	B4		B4				CMP5_HP1	CMP5_HN1	CMP5_LP1	CMP5_LN1	
65	B5		B5				CMP5_HP2		CMP5_LP2		
66	B8		B8				CMP2_HP1	CMP10_HN0	CMP2_LP1	CMP10_LN0	
67	B9		B9				CMP2_HP2	CMP9_HN1	CMP2_LP2	CMP9_LN1	
INT1	温度传感器	A13	B18								

4 从 F2838x 到 F28P65x 的应用程序代码迁移

以下部分将介绍从 F2838x 迁移到 F28P65x 时发生的代码变化。我们将更新 F28P65x 的 C2000Ware 驱动程序和示例，以支持节 3.1 中所述的新功能。

4.1 C2000Ware 头文件

F2838x 和 F28P65x 器件的头文件可在 C2000Ware 中的 device_support 子目录（对于位字段）和 driverlib 子目录（对于 Driverlib）下找到。

4.2 链接器命令文件

器件支持子目录下的 C2000Ware 中提供了 F2838x 和 F28P65x 器件的链接器命令文件。

4.3 C2000Ware 示例

C2000Ware 中具有特定于 F2838x 和 F28P65x 器件的示例。F2838x 上的通信模块主要由 CM 内核控制，并且大多数软件示例都是为 CM 开发的。在 F28P65x 中，所有通信模块均由 C28 内核控制，因此将针对 C28 迁移这些示例，C2000Ware 中将介绍如何将通信应用从 F2838x 切换到 F28P65x。

5 参考文献

- 德州仪器 (TI) : [TMS320F28P65x 微控制器技术参考手册](#)
- 德州仪器 (TI) : [TMS320F2838x 微控制器技术参考手册](#)
- 德州仪器 (TI) : [TMS320F28P65x 微控制器数据表](#)

重要声明和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做出任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的应用。严禁对这些资源进行其他复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 的销售条款](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

邮寄地址 : Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265

Copyright © 2023, 德州仪器 (TI) 公司